

# サクションホースFF型(受注生産品)

水

粉体

薬品



PVC

灌漑


給排水

カバー

機械機器

ポンプ

- 特長
  - ・土木工業用肉厚タイプ (FW比)。
  - ・デリバリー、サクション両用途に適しています。
  - ・透明でホース内の流体物を確認できます。
- 使用温度
  - ・-20℃~60℃
- 構造図



## 標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	耐負圧力 (mmHg)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)	ロット数 (m)	価格欄 (記入用)
	内径	外径								
FF-25	25 (1)	32	50	0.7	2.2	750	250	21	500	
FF-32	32 (1¼)	39	50	0.6	2.0	750	300	27.5	500	
FF-38	38.1 (1½)	45.1	50	0.6	2.0	750	400	32	500	
FF-50	50.8 (2)	59.6	50	0.6	2.0	750	450	52	500	
FF-65	63.5 (2½)	72.5	20	0.5	1.6	750	600	26.6	500	
FF-75	76.2 (3)	86.2	20	0.4	1.4	750	700	36	100	
FF-90	87.5 (3½)	98.3	20	0.4	1.3	750	950	44	100	
FF-100	101.6 (4)	115.6	20	0.4	1.3	750	1050	65	100	
FF-125	127 (5)	141	20	0.3	1.0	700	1650	80.8	100	
FF-150	152.4 (6)	168.4	20	0.3	1.0	700	2100	114	100	
FF-200	203.2 (8)	223.2	20	0.2	0.5	700	3000	190	100	
FF-250	254 (10)	274	5	0.2	0.5	350	4500	62.5	50	
FF-300	304.8(12)	328.8	5	0.1	0.3	250	7500	82.5	50	

※外径は参考値です。( ) はインチ表示です。

# 耐油用サクションホースFF型

軽油


重油



PVC

油

- 特長
  - ・デリバリー、サクション両用途に使用可能です。
  - ・軽油、重油などの輸送用途に適しています。
- 使用温度
  - ・-20℃~60℃
- 構造図



## 標準仕様及び性能

呼称	サイズ (mm)		定尺 (m)	許容圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	耐負圧力 (mmHg)	許容曲げ半径 (mm)	参考重量 (kg/巻)	価格欄 (記入用)
	内径	外径							
OF-25	25 (1)	32	50	0.7	2.2	750	200	21	
OF-32	32 (1¼)	39	50	0.6	2.0	750	250	27.5	
OF-38	38.1 (1½)	45.1	50	0.6	2.0	750	300	32	
OF-50	50.8 (2)	59.6	50	0.6	2.0	750	400	52	

※外径は参考値です。( ) はインチ表示です。