


## トップアウトレット（枝管取出し用）


### T-1 ねじ込み型



**注意**

異種金属接合となるため、ステンレス鋼管には使用できません。

### 一次防錆品・溶融亜鉛めっき品



※溶融亜鉛めっき品のボルト・ナットはディスゴ処理となります。

(mm)

呼び (B)	主管の穴径 (ホールソー径)	A	B	C	D	E	ボルト	ナットの2面幅 (mm)
							呼び×長さ	
2 × 1	38 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	128	70	37	70	50	3/8 × 48	17.5
2 × 1 1/4	51 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	128	70	37	88	50	3/8 × 48	
2 × 1 1/2	51 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	128	70	37	88	50	3/8 × 48	
2 1/2 × 1	38 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	145	73	46	70	50	1/2 × 63	22
2 1/2 × 1 1/4	51 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	145	76	46	83	50	1/2 × 63	
2 1/2 × 1 1/2	51 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	145	76	46	83	50	1/2 × 63	
3 × 1	38 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	160	80	54	70	50	1/2 × 70	
3 × 1 1/4	51 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	160	86	54	84	50	1/2 × 70	
3 × 1 1/2	51 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	160	86	54	84	50	1/2 × 70	
3 × 2	64 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	160	89	54	98	50	1/2 × 70	
4 × 1	38 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	180	89	68	70	51	1/2 × 70	
4 × 1 1/4	51 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	180	103	68	84	51	1/2 × 70	
4 × 1 1/2	51 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	180	103	68	84	51	1/2 × 70	
4 × 2	64 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	180	103	68	98	51	1/2 × 70	27
4 × 2 1/2	70 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	180	108	68	118	51	1/2 × 70	
4 × 3	89 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	180	110	68	134	51	1/2 × 70	
5 × 2	64 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	225	120	82	100	57	5/8 × 121	
6 × 1 1/4	51 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	251	120	95	84	57	5/8 × 121	
6 × 1 1/2	51 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	251	120	95	84	57	5/8 × 121	
6 × 2	64 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	251	130	95	100	57	5/8 × 121	
6 × 2 1/2	70 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	251	135	95	118	57	5/8 × 121	
6 × 3	89 <sup>+2</sup> / <sub>0</sub>	251	139	95	134	57	5/8 × 121	