

HG GCNX

HGコーティング超硬NX (3枚刃&4枚刃)

HG-Coating N High Helix Carbide(3-Flutes&4-Flutes)



- 新開発コーティング・新形状により長寿命。
- 切屑の排出性に優れています。 ●高速加工が可能です。 ●刃長に使い勝手を考えた新規格を採用。
- Realization of longer life by newly-developed coating & shape. ●Excellent for cutting resistance. ●Excellent for high speed milling.
- Adoption of new size of flute-length from users' point of view.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels · Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(40HRC)	(50HRC)	(60HRC)		
	◎	◎	◎	○	○	◎	○			○

VAN:HGGCNX・外径

単位:mm
Unit:mm

外径 Diameter	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	刃数 Number of Flutes	在庫 Stock
3	10	50	3	3	●
4	12	50	4	4	●
5	17	60	6	4	●
6	17	60	6	4	●
7	22	70	8	4	●
8	22	70	8	4	●
9	27	90	10	4	●
10	27	90	10	4	●
12	37	90	12	4	●
14	37	110	16	4	●
15	47	110	16	4	●
16	47	110	16	4	●
18	47	110	20	4	●
20	52	115	20	4	●
25	62	140	25	4	●

- …標準在庫品
Standard stock.
- …特定代理店在庫品
当社までお問い合わせください。
Stocked by specified distributor.
Please contact SANKO MFG.

ご注文の際は、HG GCNX ○ とご指定ください。

汎用 Square
ハイヘリックス High Helix
ラフィング Roughing
ボールエンド Ball Nose
コーナR Corner Radius
アルミ用 For Aluminium
特殊加工用 For Special

超硬エンドミル Carbide End Mills

ハイスエンドミル High Speed Steel End Mills

汎用2枚刃 Square 2Flute
汎用多刃 Square Multi
ハイヘリックス High Helix
ラフィング Roughing
ボールエンド Ball Nose
コーナR Corner Radius
コンビネーションシャック Combination
アルミ用 For Aluminium
キー溝用 For Key Way
特殊加工用 For Special