




アイボルト (ロストワックス製)

S306



(ミリネジ)

(mm)

品番	D	L	H	B	捻径	重量(g)	使用荷重(kg)
IB-4M	4	10	20	12	M-4	7	20
IB-5M	5	13	25	13	M-5	15	30
IB-6M	5	16	27	14	M-6	16	50
IB-8M	7	19	34	15	M-8	33	80
IB10M	8	25	42	18	M-10	60	150
IB12M	10	30	52	22	M-12	112	220
IB16M	12	34	61	27	M-16	225	450


(ブネジ)

(mm)

品番	D	L	H	B	捻径	重量(g)	使用荷重(kg)
IB-6W	5	16	27	14	W-1/4	16	50
IB-8W	7	19	34	15	W-5/16	33	80
IB-10W	8	25	42	18	W-3/8	60	150
IB-12W	10	30	52	22	W-1/2	112	220
IB-16W	12	34	61	27	W-5/8	225	450

アイボルト (鍛造製)

S306T



(ミリネジ)


(mm)

品番	D	L	H	B	捻径	重量(g)	使用荷重(kg)
IBT-6M	5.8	16	27	14	M-6	16	50
IBT-8M	6.3	20	33.3	15	M-8	30	80
IBT-10M	8	25	41.5	18	M-10	60	150
IBT-12M	10	30	51	22	M-12	120	220
IBT-16M	12.5	35	60	27	M-16	220	450

※サイズ16以上もご照会下さい。
※ブネジも取り扱いがございます、ご参照下さい。

アイナット (ロストワックス製)

S3061



(ミリネジ)

(mm)

品番	D	L	H	B	捻径	重量(g)	使用荷重(kg)
IN-4M	4	10	14	7	M-4	6	20
IN-5M	5	13	18	8	M-5	11	30
IN-6M	5	16	20	11	M-6	14	50
IN-8M	7	19	26	14	M-8	34	80
IN-10M	8	25	32	17	M-10	60	150
IN-12M	10	30	39	22	M-12	112	220
IN-16M	13	34	46	26	M-16	240	450


(ブネジ)

(mm)

品番	D	L	H	B	捻径	重量(g)	使用荷重(kg)
IN-6W	5	16	20	11	W-1/4	14	50
IN-8W	7	19	26	14	W-5/16	34	80
IN-10W	8	25	32	17	W-3/8	60	150
IN-12W	10	30	39	22	W-1/2	112	220
IN-16W	13	34	46	26	W-5/8	240	450

アイナット (鍛造製)

S3061T



(ミリネジ)

(mm)

品番	D	L	H	B	捻径	重量(g)	使用荷重(kg)
INT-6M	6.3	14	19.5	13	M-6	16	60
INT-8M	6.3	20	26.3	13	M-8	31	80
INT-10M	8	25	33	15.5	M-10	58	150
INT-12M	10	30	40	21	M-12	110	220
INT-16M	12.5	35	47.5	24.5	M-16	200	450

※サイズ16以上もご照会下さい。
※ブネジも取り扱いがございます、ご照会下さい。