


エンドミル選定表掲載 P24
End Mill Selection ChartSA コーティング P78
SA-Coating

GC4T

超硬4枚刃ショート刃

4-Flutes Carbide Short



●他社メーカーのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定してあります。

●The item line up has slightly longer flute length, compare to competitor's item.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(40HRC)	(50HRC)	(60HRC)		
	○	○	○	○	○	○	○		○	

VAN:4GC・外径

単位:mm
Unit:mm

外径 Diameter	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock	
2	5	50	4	<input type="checkbox"/>	
3	10	50	6	<input type="checkbox"/>	
4	12	60	6	<input type="checkbox"/>	
5	15	60	6	<input type="checkbox"/>	
6	15	60	6	<input type="checkbox"/>	
7	20	70	8	<input type="checkbox"/>	
8	20	70	8	<input type="checkbox"/>	
9	25	90	10	<input type="checkbox"/>	
10	25	90	10	<input type="checkbox"/>	
11	30	90	12	<input type="checkbox"/>	
12	30	90	12	<input type="checkbox"/>	
13	35	90	12	<input type="checkbox"/>	
14	35	110	16	<input type="checkbox"/>	
15	40	110	16	<input type="checkbox"/>	
16	40	110	16	<input type="checkbox"/>	
17	40	110	20	<input type="checkbox"/>	
18	40	110	20	<input type="checkbox"/>	
19	45	115	20	<input type="checkbox"/>	
20	45	115	20	<input type="checkbox"/>	

ご注文の際は、GC4T ○ とご指定ください。

汎用

Square

ハイ
ヘリックス
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール
エンド
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

アルミ用

For Aluminium

特殊
加工用
For Special汎用
2枚刃
Square 2Flute

汎用多刃

Square Multi

ハイ
ヘリックス
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール
エンド
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

コンビネーション
シャック
Combination

アルミ用

For Aluminium

キー溝用

For Key Way

特殊
加工用
For Special超硬
HENSEN
ミル
Carbide End Millsハイス
エンドミル
High Speed Steel End Mills