

SA GCX

SA (TiAlN) コーティング超硬6枚刃

SA(TiAlN)-Coating 6-Flutes High Helix Carbide



- 剛性に優れ、高速加工に最適です。 ●6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
- たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。
- Excellent rigidity. Excellent for high speed milling. ●The item line up is from 3mm 6-Flutes.
- Excellent finishing surface, minimizing deflection.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels · Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(40HRC)	(50HRC)	(60HRC)		
	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎		○

VAN:SAGCX ・ 外径

単位:mm
Unit:mm

外径 Diameter	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock	
3	10	50	6	●	
4	12	60	6	●	
5	15	60	6	●	
6	15	60	6	●	
7	20	70	8	●	
8	20	70	8	●	
9	25	90	10	●	
10	25	90	10	●	
11	30	90	12	●	
12	30	90	12	●	
13	35	90	12	●	
14	35	110	16	●	
15	40	110	16	●	
16	40	110	16	●	
17	40	110	20	●	
18	40	110	20	●	
19	45	115	20	●	
20	45	115	20	●	
21	45	115	20	●	
22	45	140	25	●	
23	50	140	25	●	
24	50	140	25	●	
25	50	140	25	●	
26	50	140	25	●	
27	55	140	25	●	

汎用 Square

ハイヘリックス High Helix

ラフィング Roughing

ボールエンド Ball Nose

コーナR Corner Radius

アルミ用 For Aluminium

特殊加工用 For Special

Carbide End Mills

High Speed Steel End Mills