


CC



センタ面取り用 (2枚刃)

Center Chamfering Cutter (2-Flutes)



- 外径・シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。
- 幅広い用途でお使いいただけます。
- The same diameter used for the outside diameter and shank to prevent interference with the work.
- Covering for wide range of processing.

ワーク別 選定表 Work-Material Selection Chart	炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels · Tool Steels	プリハードン鋼 Pre-hardened Steels	ステンレス鋼 Stainless Steels	鋳鉄 Cast Iron	調質鋼 Hardened Steels			アルミ合金 Aluminium Alloys	チタン合金 Titanium Alloys
						(35HRC)	(40HRC)	(45HRC)		
	○	○	○		○	○	○		○	

VAN:CC・外径×先端角

単位:mm
Unit:mm

外径 Diameter	先端角 Tip Angle	刃長 Flute Length	全長 Overall Length	柄径 Shank Diameter	在庫 Stock
6	60°	12	90	6	●
	90°	12	90	6	●
	120°	12	90	6	●
8	60°	15	100	8	●
	90°	15	100	8	●
	120°	15	100	8	●
10	60°	20	110	10	●
	90°	20	110	10	●
	120°	20	110	10	●
12	60°	25	120	12	●
	90°	25	120	12	●
	120°	25	120	12	●
16	60°	35	150	16	●
	90°	35	150	16	●
	120°	35	150	16	●
20	60°	40	160	20	●
	90°	40	160	20	●
	120°	40	160	20	●
25	60°	50	180	25	●
	90°	50	180	25	●
	120°	50	180	25	●
32	60°	55	190	32	●
	90°	55	190	32	●
	120°	55	190	32	●

ご注文の際は、CC ○×先端角○° とご指定ください。

汎用

Square

ハイ
ヘリックス
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール
エンド
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

アルミ用

For Aluminium

特殊
加工用
For Special超硬
HSC
ミル
Carbide End Mills汎用
2枚刃
Square 2Flute

汎用多刃

Square Multi

ハイ
ヘリックス
High Helix

ラフィング

Roughing

ボール
エンド
Ball Nose

コーナR

Corner Radius

コンビネーション
シャンク
Combination

アルミ用

For Aluminium

キー溝用

For Key Way

特殊
加工用
For Specialノン
コーティングハイス
エンドミル
High Speed Steel End Mills