


CoroMill® 216 ball nose insert



Metric version

	CEMR	Ordering code	P				M				K		N		S			H		Dimensions, mm, inch	
			1025	1030	2040	4220	4240	1025	1030	2040	4240	4220	H13A	H13A	1025	1030	2040	H13A	H1010	LE	S
Medium		10 4.9 R216-10 02 E-M .193	☆	☆	☆		☆	☆	☆					☆	☆	☆		☆	8.6	1.70	
		12 5.9 R216-12 02 E-M .231	☆	☆	☆		☆	☆	☆					☆	☆	☆			10.8	2.38	
		16 7.8 R216-16 03 E-M .309	☆	☆	☆		☆	☆	☆					☆	☆	☆			14.4	3.18	
		20 9.8 R216-20 T3 E-M .386	☆	☆	☆		☆	☆	☆					☆	☆	☆			17.9	3.97	
		25 12.3 R216-25 04 E-M .483	☆	☆	☆		☆	☆	☆					☆	☆	☆			22.3	4.76	
		30 14.7 R216-30 06 E-M .580	☆	☆	☆		☆	☆	☆					☆	☆	☆			26.9	6.35	
		32 15.7 R216-32 06 E-M .619	☆	☆	☆		☆	☆	☆					☆	☆	☆			28.6	6.35	
		40 19.7 R216-40 07 E-M .774	☆	☆	☆		☆	☆	☆					☆	☆	☆			36.5	7.94	
		50 24.6 R216-50 07 E-M .968	☆	☆	☆		☆	☆	☆					☆	☆	☆			44.6	7.94	
		12 6.0 R216-12 02 M-M .236	☆	☆	☆		☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.8	2.38	
		16 8.0 R216-16 03 M-M .315	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.4	3.18	
		20 10.0 R216-20 T3 M-M .394	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	17.9	3.97	
		25 12.5 R216-25 04 M-M .492	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	22.3	4.76	
		30 15.0 R216-30 06 M-M .591	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	26.9	6.35	
		32 16.0 R216-32 06 M-M .630	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	28.6	6.35	
		40 20.0 R216-40 07 M-M .787	☆	☆		☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	36.5	7.94	
		50 25.0 R216-50 07 M-M .984	☆	☆		☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	44.6	7.94	
																				1.756	.313

