

# SAPL-D2

## Sungil Accurate & Powerful Locking Device

CAD DATA는 [www.sungilfa.co.kr](http://www.sungilfa.co.kr) 에서 내려 받으시기 바랍니다.

### 사양 및 치수



형번 d x D	치수 (mm)				최대 허용 토크 (Tc) [N·m]	허용 트러스트(Pt) [KN]	면압력[Mpa]		체결볼트			질량 (kg)
	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L			축 (Pi)	허브 (Po)	크기	개수	체결 토크 [N·m]	
SAPL-D2-19 x 47	17	22	28	34	273	29	262	106	M6x20	5	13	0.3
SAPL-D2-20 x 47	17	22	28	34	287	29	249	106	M6x20	5	13	0.3
SAPL-D2-22 x 47	17	22	28	34	316	29	227	106	M6x20	5	13	0.3
SAPL-D2-24 x 50	17	22	28	34	413	34	249	120	M6x20	6	13	0.3
SAPL-D2-25 x 50	17	22	28	34	431	34	239	120	M6x20	6	13	0.3
SAPL-D2-28 x 55	17	22	28	34	482	34	213	109	M6x20	6	13	0.4
SAPL-D2-30 x 55	17	22	28	34	517	34	199	109	M6x20	6	13	0.4
SAPL-D2-32 x 60	17	22	28	34	734	46	249	133	M6x20	8	13	0.4
SAPL-D2-35 x 60	17	22	28	34	803	46	227	133	M6x20	8	13	0.4
SAPL-D2-38 x 65	17	22	28	34	872	46	210	122	M6x20	8	13	0.4
SAPL-D2-40 x 65	17	22	28	34	918	46	199	122	M6x20	8	13	0.4
SAPL-D2-42 x 75	17	25	33	41	1573	74	261	146	M8x25	7	32	0.8
SAPL-D2-45 x 75	20	25	33	41	1674	74	244	146	M8x25	7	32	0.8
SAPL-D2-48 x 80	20	25	33	41	1750	74	220	146	M8x25	7	32	0.8
SAPL-D2-50 x 80	20	25	33	41	1860	74	219	137	M8x25	7	32	0.8
SAPL-D2-55 x 85	20	25	33	41	2340	85	228	148	M8x25	8	32	0.8
SAPL-D2-60 x 90	20	25	33	41	2553	85	209	139	M8x25	8	32	0.8

※ Pt(허용 트러스트)는 토크가 0일때 수치를 나타내고, Tc(최대 허용 토크)는 트러스트 하중이 0일때 수치를 나타냅니다. 트러스트와, 토크가 복합적으로 나타날 경우 반드시 계산식을 참고하세요.(설계 및 선정 가이드)

※ 최상의 성능을 발휘하기 위해서는 축/허브/본체 내면/커버 외면의 녹, 먼지 등의 이물질을 완전히 제거해야 합니다.