



CoroCut® 1-2 carbide blank

Blanks

N123x2...-BG



NX123...-BG



CoroCut® 2-edge

SSC	CW	REL	RER	Ordering code	Dimensions, mm, inch										
					P	M	K	N		S		INSL			
					H10F	H10F	H13A	H10F	H13A	H10	H10F	H13A	H10	H13A	
D	2.3 .091	0.2 .008	0.2 .008	N123D2-0230-0002-BG	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	15.00 .591
E	2.7 .106	0.2 .008	0.2 .008	N123E2-0270-0002-BG	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	21.60 .850
F	3.8 .150	0.2 .008	0.2 .008	N123F2-0380-0002-BG	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	21.60 .850
G	4.2 .165	0.2 .008	0.2 .008	N123G2-0420-0002-BG	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	21.60 .850
H	5.2 .205	0.2 .008	0.2 .008	N123H2-0520-0002-BG	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	26.20 1.032
J	6.2 .244	0.2 .008	0.2 .008	N123J2-0620-0002-BG	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	26.20 1.032
K	7.2 .284	0.2 .008	0.2 .008	N123K2-0720-0002-BG	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	26.20 1.032
L	8.4 .331	0.2 .008	0.2 .008	N123L2-0840-0002-BG	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	31.50 1.240

SSC	CW	REL	RER	Ordering code	Dimensions, mm, inch															
					P	M		K	N		S		INSL	CDX	BAMS					
					H10	H10F	H13A	H10	H10F	H13A	H10	H10F	H13A	H10	H10F	H13A				
L	4.0 .157	0.2 .008	0.2 .008	NX123L2-0400-BG	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	31.21 1.229	5.01 .197	90°

SSC = To correspond with SSC on holder.

N = Neutral, R = Right hand, L = Left hand

