

## 鋼板製DINレール

(商品コード0255)

RoHS



## 用途


DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。

## 特長

1. JIS-C-2812の規格に準拠しています。
2. 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。

## 材質 鋼板製

品番	材質	穴(形状)	L(定尺)(mm)	梱包数(本)	販売単位(本)
SDS-7-10E	鋼板製	短穴	1000	50	50



## DINレール(高さ15mmタイプ)


(商品コード0255)

RoHS



※専用手動カッターもあります。


## ■取付例



## 特長

1. JIS C 2812規格に準拠しています。
2. 高さが15mmありますので、大型機器の取付けに適しており、また従来の7.5mmの高さのレールと併用することで取付けに段差をつけた場合にも便利です。

品番	材質	L(定尺)(mm)	梱包数(本)	販売単位(本)
ADMH-10	アルミ製	1000	50	50
ADMH-20	アルミ製	2000	25	25



## DINレール用エンドキャップ

(商品コード0195)

RoHS


DVC-35K



RoHS

高さ15mmレール用

DVC-35MH



## 特長

1. 切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。
2. 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。

■材質 軟質塩化ビニール樹脂 樹脂肉厚: 1.5mm

■梱包数 50個 ■販売単位 50個

■DVC-35K 適用DINレール

ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG

■DVC-35MH 適用DINレール

ADMH

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。