


# 11-22-*MHR2 series*

ロータリ駆動形エアチャック  
2爪タイプ/呼び10,15,20,30

## 型式表示方法



## 型式

型式	呼び	配管径	形式	作動方式	把持力N(実効値: 0.5MPa時の値) <sup>注1)</sup>		閉閉ストローク (両側)			質量 g <sup>注2)</sup>
					外径把持力	内径把持力	フィンガ閉幅(mm)	フィンガ閉幅(mm)	ストローク(mm)	
バキュームタイプ	10	M3×0.5	無給油タイプ	複動形	12	12	10	16	6	105 (100)
					15	24	25	14	22	8
	20					33	34	16	28	12
					30	58	59	19	37	18

注1) 各把持点での把持力はベストニューマテックスNo.③のデータをご参照ください。  
実効把持力は閉閉ストローク中間位置での値となります。

注2) ( )内数値はMDHRの質量を示します。ただし、オートスイッチの質量は含んでいません。

## 仕様

項目	呼び	10	15,20,30
使用圧力		0.2~0.6MPa	0.15~0.6MPa
周囲温度および使用流体温度		0~60°C	
繰返し精度		±0.01mm	
最高使用頻度		180 c.p.m.	
使用グリース		11-: フッ素系グリース 22-: リチウム石けん基系グリース	
清浄度クラス (ISOクラス)		11-/22-: クラス3	

## バキュームタイプの吸引流量 (参考値)

サイズ	吸引流量L/min (ANR)
10,15	1
20,30	2