


ベントフィッティング (ストレートタイプ)

VENT FITTING (SVW-3P Type)

特許 第2518770号



UNIT : mm

型番	チューブ 外径	差込 深さ	組込 長さ	本体 長さ	六角対辺	
TYPE NO.	TUBE O.D.	DEPTH	APPROX	BODY	E	F
	T	B	C	D	E	F

[ミリサイズチューブ用]

SVW- 6M- 3P	6	15.6	59.6	36	19	14
SVW- 8M- 3P	8	16.4	63.2	39.5	19	15.8
SVW-10M- 3P	10	17.2	64.7	41	19	19
SVW-12M- 3P	12	23.1	67.4	41	22	22

[インチサイズチューブ用] チューブ外径の () 内はインチ表示


SVW- 4C- 3P	6.35(1/4")	15.6	59.6	36	19	14
SVW- 6C- 3P	9.52(3/8")	17.2	64.7	41	19	17.4
SVW- 8C- 3P	12.7(1/2")	23.1	67.4	41	22	22

- ◎ステムがインナーナットから独立していますので、本体に焼付、カジることがありません。
 - ◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
 - ◎NPT (アメリカ管用テーパードネジ) をご注文の場合は、型番の“R”を“N”に変えてご用命下さい。
- 例：DPM-4R-3P ⇒ DPM-4N-3P

メールドレンプラグ

MALE DRAIN PLUG (DPM-3P Type)

特許 第2518770号



UNIT : mm


型番	管用テーパ ードネジ	組込長さ	本体長さ	六角対辺	
TYPE NO.	PIPE THREAD	APPROX	BODY	E	F
	P	C	D	E	F

DPM- 2R- 3P	R1/8	49.5	32	19	15.8
DPM- 4R- 3P	R1/4	52	34.5	19	15.8
DPM- 6R- 3P	R3/8	52.5	35	19	15.8
DPM- 8R- 3P	R1/2	49	31.5	22	15.8

ベントフィッティング (ランティタイプ)

VENT FITTING (STVW-3P Type)

特許 第2518770号



UNIT : mm

型番	チューブ 外径	差込 深さ	組込み 長さ	本体 長さ	二面幅	六角 対辺
TYPE NO.	TUBE O.D.	DEPTH	APPROX	BODY	WIDTH ACROSS FLATS	WIDTH ACROSS HEX
	T	B	C	E	G	H


STVW- 6M-R-3P	6	15.6	32.1	24.5	17.5	14
STVW- 8M-R-3P	8	16.4	32.7	25	17.5	15.8
STVW-10M-R-3P	10	17.2	33.7	26	17.5	19
STVW-12M-R-3P	12	23.1	36.4	26	20.6	22

- ◎ステムがインナーナットから独立していますので、本体に焼付、カジることがありません。
 - ◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
 - ◎NPT (アメリカ管用テーパードネジ) をご注文の場合は、型番の“RC”を“NF”に変えてご用命下さい。
- 例：DPF-4RC-3P ⇒ DPF-4NF-3P

フィメールドレンプラグ

FEMALE DRAIN PLUG (DPF-3P Type)

特許 第2518770号



UNIT : mm

型番	管用テーパ ードネジ	組込長さ	本体長さ	六角対辺	
TYPE NO.	PIPE THREAD	APPROX	BODY	E	F
	P	C	D	E	F

DPF- 4RC- 3P	RC1/4	60.5	43	19	15.8
DPF- 6RC- 3P	RC3/8	60.5	43	22	15.8
DPF- 8RC- 3P	RC1/2	60.5	48	27	15.8