


## ステップキー STEP FIXTURE KEY


品番	A <sup>h7</sup>	B	C	E ボルト	質量 (g)	メーカー希望小売価格
FKY12	12	20	10	M 5	17	2,040
FKY14	14	25	10	M 6	21	2,040
FKY16	16	25	10	M 6	26	2,260
FKY18	18	25	10	M 6	30	2,450
FKY20	20	25	10	M 6	34	2,830
FKY22	22	40	20	M10	126	3,670




- 材質 S50C
- 熱処理 焼入HRC40~45
- 仕上 研削

## ステップキー (段付) STEP FIXTURE KEY

品番	A <sup>h7</sup>	B	C	D <sup>h7</sup>	E ボルト	質量 (g)	メーカー希望小売価格
FKY2012	12	25	11	20	M6	28	5,230
FKY2014	14	25	11	20	M6	30	5,050
FKY2016	16	25	11	20	M6	32	5,050
FKY2018	18	25	11	20	M6	34	5,050
FKY2022	22	32	11	20	M6	49	5,670




- 材質 S50C
- 熱処理 焼入HRC40~45
- 仕上 研削



## ローレットヘッドスクリュー KNURLED HEAD SCREW


品番	A	B	C	D	E	メーカー希望小売価格
KS 8	M 8-1.25	52	8	24	2	700
KS10	M10-1.50	58	8	25	2	780
KS14	M14-2.0	60	10	30	3	930
KS16	M16-2.0	68	12	32	3	1,000
KS18	M18-2.5	73	12	36	4	1,220



- 材質 S45C
- 仕上 黒染

## ローレットヘッドスイベルスクリュー KNURLED HEAD SWIVEL SCREW


品番	A	B	C	D	E	F	G	メーカー希望小売価格
KSS10	M10-1.5	60	6	8	5	6	32	1,330
KSS12	M12-1.75	65	7	10	6	8	32	1,510
KSS14	M14-2.0	70	9	11.5	7	10	36	1,740



- 材質 S45C
- 仕上 黒染

## ソケットドライブスイベルスクリュー SOCKET DRIVE SWIVEL SCREW

品番	A	B	C	D	E	メーカー希望小売価格
SSS 6	M 6-1.0	25	4	4.5	3	780
SSS10	M10-1.5	38	6	8	5	910
SSS14	M14-2.0	50	9	11.5	6	1,040



- 材質 S45C
- 仕上 黒染


## スイベルナット SWIVEL NUT

品番	A	B	C	D	E	質量 (g)	メーカー希望小売価格
SN 6	M 6-1.0	10	11	4	10	6	590
SN 8	M 8-1.25	13	14	6	13	11	610
SN10	M10-1.50	17	14	8	17	22	680
SN12	M12-1.75	19	16.5	10	19	31	810
SN14	M14-2.0	22	20	12	22	51	1,020



- 材質 S45C
- 仕上 黒染

この先端は常に回転いたします



スイベルナットの利用法



このナットは、加工時に治工具、機械等の取付ねじ、押付ねじ、締付ねじ等の先端にはめ込んでください。