


シルバーとステンの違いについて

どちらもステンレス製で目盛やサイズなども全く同じですが、表面加工が異なります。ステン表面は材料そのものですが、シルバーの表面は艶消し加工を施してあり、光の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

直尺 シルバー




製品コード (品番)	品名	JIS	標準小売価格	包装形態	全長×中×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
13005	15cm	赤	380 (税別)		175×15×0.5	10g	50	4 960910 130050
13013	30cm	赤	770 (税別)		335×25×1.0	65g	10	4 960910 130135
13021	60cm	赤	1,980 (税別)		640×30×1.2	180g	5	4 960910 130210
13048	1m	赤	3,850 (税別)		1,050×35×1.5	425g	1	4 960910 130487
13056	1.5m	赤	16,500 (税別)		1,565×40×2.0	950g	1	4 960910 130562
13064	2m	赤	22,000 (税別)		2,065×40×2.0	1,250g	1	4 960910 130647
13072	3m	赤	41,800 (税別)		3,065×40×3.0	2,885g	1	4 960910 130722

- 特長**
- JIS 1級 (15cm~2m)
 - シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
 - エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。

- 仕様**
- 裏面インチ換算表付 (15cm~1mまで、1.5m以上なし)
 - 目盛ピッチ

	15cm~1m	1.5m~3m
上段目盛	1mmピッチ	10cmまでは0.5mmピッチ 他は1mmピッチ
下段目盛	0.5mmピッチ	1mmピッチ

ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ



製品コード (品番)	品名	JIS	標準小売価格	包装形態	全長×中×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
13128	10cm		360 (税別)		120×15×0.5	7g	50	4 960910 131286
13131	15cm	赤	380 (税別)		175×15×0.5	10g	10	4 960910 131316
13134	30cm	赤	770 (税別)		335×25×1.0	65g	5	4 960910 131347
13137	60cm	赤	1,980 (税別)		640×30×1.2	180g	1	4 960910 131378
13140	1m	赤	3,850 (税別)		1,050×35×1.5	425g	1	4 960910 131408


- 特長**
- JIS 1級 (15cm~1m)
 - 基本性能はそのままに、スケールの先端を曲げ、つまみやすくなっています。



- 読み取りやすい大きな数字を採用しました。

- 仕様**
- 裏面度量衡換算表付
 - 目盛 上下1mmピッチ

直尺 ステン



製品コード (品番)	品名	JIS	標準小売価格	包装形態	全長×中×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
14001	15cm	赤	310 (税別)		175×15×0.5	10g	50	4 960910 140011
14028	30cm	赤	660 (税別)		335×25×1.0	65g	10	4 960910 140288
14036	60cm	赤	1,760 (税別)		640×30×1.2	180g	5	4 960910 140363
14044	1m	赤	3,300 (税別)		1,050×35×1.5	425g	1	4 960910 140448
14052	1.5m	赤	13,200 (税別)		1,565×40×2.0	950g	1	4 960910 140523
14060	2m	赤	17,600 (税別)		2,065×40×2.0	1,250g	1	4 960910 140608
14079	3m		33,000 (税別)		3,065×40×3.0	2,885g	1	4 960910 140790
14087	4m		100,000 (税別)		4,065×45×3.0	4,253g	1	4 960910 140875
14095	5m		180,000 (税別)		5,065×45×3.0	5,299g	1	4 960910 140950
14109	6m		260,000 (税別)		6,065×45×3.0	6,345g	1	4 960910 141094

- 特長**
- JIS 1級 (15cm~2m)
 - ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。

- 仕様**
- 裏面インチ換算表付 (15cm~1mまで、1.5m以上なし)
 - 目盛ピッチ

	15cm~1m	1.5m~3m	4m~6m
上段目盛	1mmピッチ	10cmまでは0.5mmピッチ 他は1mmピッチ	1mmピッチ
下段目盛	0.5mmピッチ	1mmピッチ	1mmピッチ

曲尺

直尺・マシンスケール

アルミ製直尺

樹脂製・竹製直尺

スヤノ型・フロート型

メソノ型

コンベックス

測量用品

はかり

レベル

レーザー! 光学機器

墨つけ、基準出しツール

丸ノコガイド定規

建築用コ真

工場用工具

温度計・湿度計・環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット