



□ 42mm

1.8° / ステップ **薄型** **RoHS**
 バイポーラ・リード線タイプ

カスタマイズ

中空 シャフト加工

型番・数量などによって異なりますのでお問い合わせください。


バイポーラ・リード線タイプ

型番	ホールディングトルク 2相励磁時	定格電流	巻線抵抗	巻線インダクタンス	ロータ イナーシャ	質量	モータ長 (L)	
片軸	両軸	N・m 以上	A / 相	Ω / 相	mH / 相	× 10 ⁻⁴ kg・m ²	kg	mm
SS2421-5041	SS2421-5011	0.083	1	3.5	1.2	0.015	0.07	11.6
SS2422-5041	SS2422-5011	0.186	1	5.4	2.9	0.028	0.14	18.6

特性図


SS2421-5041 SS2421-5011

当社定電流回路
 電源電圧：DC24V
 巻線電流：1A / 相
 2相励磁（フルステップ）
 $J_L = 0.33 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
 （ラバーカップリング使用）
 f_s : 無負荷時の最大自起動周波数




SS2422-5041 SS2422-5011


当社定電流回路
 電源電圧：DC24V
 巻線電流：1A / 相
 2相励磁（フルステップ）
 $J_L = 0.33 \times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$
 （ラバーカップリング使用）
 f_s : 無負荷時の最大自起動周波数



外形図 (単位：mm)



内部結線



適合ドライバ

ドライバはお客さまにてご用意ください。
 ご用意が難しい場合はお問い合わせください。