



イモノ尺 シルバー cm表示



(例)

■ 12伸の場合

12/1000という表示を伸び率といいます。このイモノ尺で測定した1cmは、実際の長さが1.012cmとなります。



品名	標準小売価格	包装形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数
15cm ○○伸	1,560(税別)		182×15×0.5	11g	10
30cm ○○伸	2,860(税別)		345×25×1.0	66g	
60cm ○○伸	5,720(税別)		651×30×1.2	185g	
1m ○○伸	11,440(税別)		1,060×35×1.5	435g	1
2m ○○伸	55,900(税別)		2,085×40×2.0	1,275g	

特長

- 鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。この時、収縮するので型は大きめに作ります。金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。
- シルバー加工で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。

仕様

- 材質 ステンレス

※記載の全長及び製品質量は10伸です。伸数によって数値は変わります。

製品コード一覧表

※ **青枠**が在庫品でその他は受注生産品です。(「-」も受注生産品です)

長さ \ 伸	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15cm	81738	46800	-	18003	18004	14932	-	18007	-	18015	19005	18023	18024	81657	18031
30cm	-	15000	15296	15008	15016	15024	15032	15040	15059	15067	15261	15075	15083	15091	15105
60cm	81737	16000	16381	16004	16012	16020	16039	16047	16055	16063	16365	16071	16098	16101	16128
1m	-	17001	17345	17000	17019	17027	17035	17043	17051	17078	17353	17086	17094	17108	17116
2m	-	18500	14050	-	73879	-	83803	18503	18686	18511	18499	18538	18678	18546	18554

長さ \ 伸	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
15cm	-	14938	14939	67845	18058	-	18066	77785	77196	18074	-	14950	77673	-	18082
30cm	15113	15121	15148	15334	15156	15288	15164	15172	15180	15199	15202	15210	15229	18090	15237
60cm	16136	16144	16152	16160	16179	16373	16187	16195	16209	16217	16225	16233	16241	14900	16268
1m	17124	17132	17140	17159	17167	17361	17175	17183	17191	17205	-	17221	17248	75416	17256
2m	18562	18570	18589	18597	18600	-	18619	65204	15380	18627	-	14945	65205	-	18635

長さ \ 伸	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
15cm	-	82895	-	-	79463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30cm	75412	15342	75413	15253	15245	14913	15326	81668	81734	15350	15351	15368	-	-	15369
60cm	14901	16276	14902	16284	16292	16296	16403	16411	14903	16300	16308	16309	16310	14909	16311
1m	75417	17264	-	17272	17280	14925	17388	-	81735	17426	-	17391	-	-	17396
2m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

長さ \ 伸	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57	60	62	67	72
15cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19007
30cm	15370	15371	15666	15667	15318	-	14099	-	16490	16491	16131	72841	-	-	19008
60cm	16304	16305	16312	14904	16306	14905	16454	14906	14908	16314	16132	16322	16330	16349	16357
1m	17397	17398	-	17377	17310	17315	17418	-	14927	-	16133	17329	17302	-	-
2m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

曲尺
 マシンスケール
 アルミ製直尺
 樹脂製竹製直尺
 フロア止型
 マスローナー
 コンバックス
 測量用品
 はかり
 レベル
 レーザー!
 光學機器
 墨つけ
 基準出シール
 ガイド定規
 丸ノコ
 建築用工具
 工場用工具
 温度計
 温度計
 環境測定器
 アウトドア
 ルーペ
 製図用品
 マグネット