


JCSS校正証明書



トレーサビリティ体系図 (直尺・鋼製巻尺・ノギス・マイクロメーター)



部  
品  
リ  
ス  
ト  
  
校正証明 (JCSS)  
デ  
ィ  
ス  
ト  
レ  
ィ  
イ  
販  
促  
ツ  
ー  
ル  
  
P  
O  
P  
  
エ  
ッ  
チ  
ン  
グ  
  
面  
状  
発  
熱  
体  
  
特  
注  
品  
目  
  
名  
入  
れ  
  
品  
番  
↓  
品  
名  
イン  
テ  
ク  
ス  
  
品  
名  
↓  
品  
番  
イン  
テ  
ク  
ス

価格表

お預かり品 (JCSS校正証明書のみ)

直尺 JCSS校正手数料

製品コード (品番)	C.D.	品名	標準小売価格
19010	8	10cm	12,000 (税別)
19034	4	15cm	12,000 (税別)
19035	1	30cm	12,000 (税別)
19036	8	60cm	12,000 (税別)
19037	5	1m	12,000 (税別)
19075	7	1.5m	18,000 (税別)
19076	4	2m	18,000 (税別)
19044	3	その他 1m超~2m以下	18,000 (税別)
19045	0	その他 1m以下	12,000 (税別)

※その他とは、弊社の通常品以外の製品のこと

精密級直尺 JCSS校正手数料

製品コード (品番)	C.D.	品名	標準小売価格
83702	7	30cm	16,000 (税別)
83802	4	60cm	22,000 (税別)
83502	3	1m	30,000 (税別)

鋼製巻尺 JCSS校正手数料

製品コード (品番)	C.D.	品名	標準小売価格
19039	9	5m以下	14,000 (税別)
19047	4	5m超~20m以下	20,000 (税別)
19048	1	20m超~50m以下	32,000 (税別)
19049	8	50m超~100m以下	設定なし

ノギス JCSS校正手数料

製品コード (品番)	C.D.	品名	標準小売価格
19060	3	70mm	12,000 (税別)
19061	0	100mm	12,000 (税別)
19056	6	150mm	12,000 (税別)
19057	3	200mm	12,000 (税別)
19058	0	300mm	12,000 (税別)

マイクロメーター JCSS校正手数料

製品コード (品番)	C.D.	品名	標準小売価格
19082	5	0~25mm	12,000 (税別)
19083	2	25~50mm	12,000 (税別)

製品 証明書付 (製品本体とJCSS校正証明書)

直尺シルバー

製品コード (品番)	C.D.	品名	標準小売価格
19014	6	15cm	12,380 (税別)
19015	3	30cm	12,770 (税別)
19016	0	60cm	13,980 (税別)
19017	7	1m	15,850 (税別)
19063	4	1.5m	34,500 (税別)
19064	1	2m	40,000 (税別)

直尺ステン

製品コード (品番)	C.D.	品名	標準小売価格
19018	4	15cm	12,310 (税別)
19019	1	30cm	12,660 (税別)
19020	7	60cm	13,760 (税別)
19021	4	1m	15,300 (税別)
19065	8	1.5m	31,200 (税別)
19066	5	2m	35,600 (税別)

ノギス

製品コード (品番)	C.D.	品名	標準小売価格
19054	2	高級ミニノギス 70mm	15,800 (税別)
19055	9	高級ミニノギス 100mm	15,200 (税別)
19051	1	普及ノギス 150mm	15,850 (税別)
19052	8	普及ノギス 200mm	18,000 (税別)
19053	5	普及ノギス 300mm	22,450 (税別)

ピックアップスケール

製品コード (品番)	C.D.	品名	標準小売価格
19012	2	10cm	12,360 (税別)
19022	1	15cm	12,380 (税別)
19023	8	30cm	12,770 (税別)
19024	5	60cm	13,980 (税別)
19025	2	1m	15,850 (税別)

細巾直尺シルバー

製品コード (品番)	C.D.	品名	標準小売価格
19026	9	30cm	12,880 (税別)
19027	6	60cm	14,200 (税別)
19028	3	1m	16,180 (税別)
19067	2	1.5m	34,500 (税別)
19068	9	2m	40,000 (税別)

デジタルノギス

製品コード (品番)	C.D.	品名	標準小売価格
19084	9	ミニ 100mm	20,000 (税別)
19085	6	大文字 150mm	20,000 (税別)
19086	3	大文字 200mm	24,000 (税別)
19087	0	大文字 300mm	32,000 (税別)

デジタルノギス ソーラーパネル

製品コード (品番)	C.D.	品名	標準小売価格
47293	8	150mm	20,500 (税別)
81484	4	200mm	23,000 (税別)

※ノギスは本体がステンレス製の製品のみ校正可能となります。(但し、品番19518 ポケットノギス100mmは対象外)

マイクロメーター

製品コード (品番)	C.D.	品名	標準小売価格
19080	1	0~25mm	16,900 (税別)
19081	8	25~50mm	19,200 (税別)

測定ポイント追加ポイント代(オプション) —

上記の価格は基本の測定ポイント数によるものです。基本より測定ポイントを増やす場合はオプションになります。

製品コード (品番)	C.D.	品名	標準小売価格
84058	4	測定ポイント1点につき	1,000 (税別)

校正証明書再発行手数料

校正証明書を2部発行の場合、2部目は再発行手数料がかかります。JCSS登録証のコピーの再発行には手数料かかりません。

製品コード (品番)	C.D.	品名	標準小売価格
96106	7	再発行手数料 JCSS校正証明書・社内検査成績表	2,000 (税別)

デジタルマイクロメーター

製品コード (品番)	C.D.	品名	標準小売価格
19088	7	0~25mm	21,500 (税別)

※JCSS校正証明書発行にあたり、ユーザー様のお名前、ご住所が必要となります。ご依頼の際に合わせてご連絡ください。  
※お出しする書類は、校正証明書とトレーサビリティ体系図です。JCSS登録証のコピーが必要な場合はお申し付けください。