

สกรูพลาสติก

VINYL CHLORIDE KNURLED SCREWS



AP-58
ทำจากพลาสติก

ลักษณะเด่น Feature

- ใช้พลาสติกไวนิลคลอไรด์ (ไม่มีตะกั่ว) จึงทนต่อสารเคมี
- มีการทำลายที่พื้นผิวของผิวด้านหน้า
- รูปทรงที่ง่ายต่อการใช้นิ้วหมุน

- Made from chemical-resistant (lead-free) vinyl chloride.
- Surface is textured.
- Easy to turn with the fingers.

ข้อมูล • วัสดุ: ไวนิลคลอไรด์เรซิน (ไม่มีตะกั่ว)

จำเพาะ • สีมาตรฐาน: สีงาช้าง

การใช้งาน • อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์/อุปกรณ์การผลิต FPD

หมายเหตุ • กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนใช้สารป้องกันการคลายตัวและสารละลายอื่นๆ

Specifications • Material: Vinyl chloride (lead-free)


• Standard color: Ivory

Specific-use • Semiconductor manufacturing equipment, FPD manufacturing equipment

Remarks • Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.



AP-58-M8×20



เครมอน

ตัวยึด
โวลเลอร์

มือจับปิดผนึก
แผ่นแบบพิเศษ

ตู้แช่แข็ง
ปิดสนิท

แบบหมุน
ผิวเรียบ

แบบเกียร์

มือจับ
แบบเรียบ

มือจับ
ป๊อป

มือจับ
ยก

มือจับสำหรับ
การปรับระดับ

ระบบ
สลัก

ระบบ
เชียว

เชื่อมต่อ

แบบ
ตะขอ

มือจับ
แบบล็อคได้

มือจับ
แบบ L

มือจับ
แบบ T

แบบกลม
ขนาดเล็ก

ปุ่มกด

มือจับ

ลูกบิด

ชิ้นส่วนสำหรับยึด
กำแพง

ข้อต่อ
เชื่อมต่อ

ลวด

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	φD ₁	φD ₂	M	แรงบิดขันยึด ณ จุดที่ขาด N/m Breaking torque	แรงบิดขันยึดที่แนะนำ N/m Tightening torque	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
AP-58-M6×20	●	2D/3D	20	13	M6	1.3	0.6	3	04321
AP-58-M8×20	●	2D/3D	20	13	M8	2.0	1.0	4	04316
AP-58-M10×20	●	2D/3D	24	15	M10	3.0มากกว่า or more	1.5	5	04322

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

ลูกบิดแบบป๊อปอัพ

POP UP KNOB



A-319
ทำจากสังกะสีชุบ

ลักษณะเด่น Feature

- จะตั้งออกมาด้วยการกดลูกบิด เมื่อกดอีกครั้งก็จะเป็นการเก็บให้อยู่ในสภาพที่เรียบแบน เหมาะที่สุดสำหรับประตูขนาดเล็ก

- This knob will be pop up when you push it once. Push it again to make it flat and compact. Best suited for small doors.

ข้อมูล • มวลผลิตภัณฑ์: 70g

จำเพาะ • วัสดุ: ซิงค์อัลลอย (ZDC)

• ชุบเซโรโครมที่โครเมียมผิวซาทิน (MZCr)

• ความหนาที่ใช้ของแผ่นวัสดุ: 1.5-7mm

การใช้งาน • กัดงไม้/ประตูอุปกรณ์ขนาดเล็ก


Specifications • Mass: 70g

• Material: Zinc alloy (ZDC)



• Finish: Aventurine satellite chrome plate (MZCr)

• Applicable panel thickness: 1.5 to 7

Specific use • Doors for mike boxes and small equipment



A-319



⚠️ กรุณาใช้แรงบิดในการขันยึดนอตตัวเมีย M22 ที่ 10-15N·m
Use a tightening torque of 10 to 15N·m for the M22 nut.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	รหัส Code
A-319	●	2D/3D	03564

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10