



**C-1545**  
ทำจากสแตนเลส

# คลิปตัวยึด CATCH CLIPS

## ลักษณะเด่น Feature


- ล็อคด้วยแม่กุญแจได้
- เหมาะที่สุดกับเครื่องสั่นเพราะสปริงที่ติดตั้งเอาไว้ภายในมีความแข็งแรงสูง
- มีความเข้ากันได้กับรูสำหรับติดตั้ง C-1537-A
- Can be locked with a padlock.
- A powerful spring is built in so it's suitable for vibration equipment.
- Installation holes are compatible with C-1537-A.

- ข้อมูลจำเพาะ
- วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
  - การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
  - เครื่องจักร/เครื่องตัดแต่งโลหะ/อุปกรณ์เกี่ยวกับอาหาร/เครื่องจักรก่อสร้าง
- หมายเหตุ
- กรุณาดูอ้างอิงเรื่องแม่กุญแจ C-555 ได้ที่หน้า 1,276


- Specifications
- Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
  - Finish: Gloss barrel polishing
- Specific-use
- Ships, machine tools, food and construction equipment
- Remarks
- For padlock C-555, see page 1276.



C-1545-2



C-1545-4



※ภาพนี้ระบุระยะในการขัน 0mm  
※Drawings show the tightening margin of 0mm.


เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	แรงในการดึง N Tensile load ระยะในการขัน Tightening margin (mm)				L1	L2	L3	L4	L5	(W1)	W2	W3	H1	(H2)	H3	t	(P1)	P2	P3	φd1	φd2	φd3 x L6	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
			1	2	3	4																				
C-1545-2	●	2D/3D	156	186	252	321	75	24	60	14	11	61	32	46	18.5	13	9.5	2.5	43	21	32	5.6	10	6.5 x 10	170	22776
C-1545-3	●	2D/3D	102	142	181	222	50	16	40	10	7	45	22	32	14	10	7	2	28	14	22	5	8.3	5.5 x 9	65	22695
C-1545-4	●	2D/3D	48	84	107	136	41	18	35	8	6.8	35.6	18	26	12	8.3	6.3	1.5	27	12	18	3.4	6	5.5 x 9	32	22904

※กรุณาใช้ระยะในการขันให้อยู่ภายในขอบเขตที่ระบุไว้ตามตาราง ※Use tightening margins within the ranges given.  
● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10


# คลิปที่จับพร้อมรูกุญแจ CATCH CLIPS WITH KEYHOLES

## ลักษณะเด่น Feature


- ล็อคด้วยแม่กุญแจได้
- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง (C-1152)
- ส่วนอาร์มทำจากสแตนเลสจึงยากต่อการเป็นสนิมและมีความแข็งแรงในการขันยึดสูง (C-152)
- Can be locked with a padlock.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (C-1152)
- Arm uses stainless steel so it's rustproof and tightening strength is great. (C-152)



C-1152



C-152



※ภาพนี้ระบุระยะในการขัน 0mm  
※Drawings show the tightening margin of 0mm.

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10	CAD	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
C-1152	●	2D/3D	90	21290
C-152	●	2D/3D	90	20450

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10  
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10



**C-1152**  
ทำจากสแตนเลส

**C-152**  
ทำจากเหล็ก

## [C-1152]

- ข้อมูลจำเพาะ
- วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)
  - การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
  - แรงในการดึง: 196N ที่ระยะในการขัน 1mm

## [C-152]

- ข้อมูลจำเพาะ
- วัสดุ: ตัวอุปกรณ์/ฐานรอง: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) อาร์ม: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
  - การจัดการผิวหน้า: ตัวอุปกรณ์/ฐานรอง: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมียม (MFZn-C)
  - แรงในการดึง: 196N ที่ระยะในการขัน 1mm
  - ที่ล็อคฝาของกล่องใส่ขนาดกลาง/อุปกรณ์ตรวจวัด/เครื่องตัดแต่งโลหะ/เครื่องจักรการเกษตร/แผงจ่ายไฟ/เรือ
- หมายเหตุ
- รับผลิตภัณฑ์ชุบโครเมียม (MFCr) ด้วยเช่นกัน
  - กรุณาดูอ้างอิงเรื่องแม่กุญแจ C-555 ได้ที่หน้า 1,276

## [C-1152]

- Specifications
- Material: Stainless steel plate (SUS304)
  - Finish: Gloss barrel polishing
  - Tensile load (when the tightening margin is 1mm): 196N

## [C-152]

- Specifications
- Material: Main body and catch: Cold rolled steel plate (SPCC) Arm: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
  - Finish: Main body and catch: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
  - Tensile load (when the tightening margin is 1mm): 196N
  - Cover stoppers for middle-sized cases, measuring equipment, machine tools, farm equipment, distribution boards and ships
- Specific-use
- For padlock C-555, see page 1276.

## Remarks

ตัวล็อก  
กลอนสลัก/ตัวยึด  
อุปกรณ์ควบคุม/อุปกรณ์เสริม



FASTENERS

ตัวล็อก

กลอน  
สลัก

ที่จับ  
ยึดประตู

เช็กล็อค

ตัวควบคุม  
กลาง

ชิ้นส่วน  
เกี่ยวกับราว

ที่ล็อค  
ตะแกรง

ตัวยึด  
สายไฟ

ป้องกัน  
แม่เหล็กไฟฟ้า

ปะเก็น

กรอบหน้าต่าง  
แผ่นป้องกัน

ขายาว/  
แหวนยาง

อุปกรณ์เสริม  
(C)

ชิ้นส่วน  
ตัวล็อค

ระบบ  
กลอน