

บานพับสลีปจอยท์แบบแนวตั้ง

VERTICAL TYPE SLIP-JOINT HINGES

PAT.PEND.



B-1066
ทำจากสแตนเลส

B-66
ทำจากซิงค์อัลลอย

ลักษณะเด่น Feature

- แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- For both left and right type.

[B-1066]

- ข้อมูล
- วัสดุ: ตัวอุปกรณ์: เหล็กหล่อสแตนเลส (SUS316)
 - แกน: แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304)
- จำเพาะ
- การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล

[B-66]

- ข้อมูล
- วัสดุ: ซิงค์อัลลอย (ZDC)
- จำเพาะ
- การจัดการผิวหน้า: ซุปโครเมียม (MZCr)
- การใช้งาน
- อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์/รถยนต์/เครื่องตัดแต่งโลหะ

[B-1066]

- Specifications
- Material: Main unit: Cast stainless steel (SUS316)
 - Axle: Stainless steel bar (SUS304)
- Finish: Gloss barrel polishing


[B-66]

- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Chrome plating (MZCr)
- Specific-use
- Physical and chemical equipment, vehicles and machine tools



B-1066-1

B-66-2



| เลขที่สินค้า Product No. | | RoHS 10 | | CAD | | L | W | H | t | | P | φD | M | อ้างอิงสำหรับใช้ 2 ชิ้นในแนวตั้ง มวลประตู (kg) Door mass when using two pcs vertically (reference) | มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass | รหัส Code | |
|--------------------------|--------|---------|-----|-------|-------|----|------|------|-----|-----|----|----|----|--|--------------------------|-----------|-------|
| SUS | ZDC | SUS | ZDC | SUS | ZDC | | | | SUS | ZDC | | | | | | SUS | ZDC |
| B-1066-1 | B-66-1 | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 80 | 14.5 | 11.5 | 4.5 | 4 | 68 | 6 | M4 | 10 | 95 | 13060 | 10172 |
| B-1066-2 | B-66-2 | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 60 | 13 | 9.5 | 3 | | 48 | 5 | M4 | 6 | 50 | 13061 | 10173 |
| B-1066-3 | B-66-3 | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 51 | 11 | 8 | 2.5 | | 40 | 4 | M3 | 4 | 30 | 13062 | 11192 |
| B-1066-4 | B-66-4 | ● | ● | 2D/3D | 2D/3D | 35 | 8 | 6 | 2 | | 27 | 3 | M3 | 2 | 12 | 13063 | 11193 |

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

บานพับสลีปจอยท์แบบแนวตั้ง (แบบกด)

VERTICAL TYPE SLIP-JOINT HINGES



B-1066-P
ทำจากสแตนเลส

ลักษณะเด่น Feature

- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
- ลดต้นทุนได้ด้วยการปรับผลิตภัณฑ์ตัวเดิม B-1066 ให้เป็นแบบกด
- มีความเข้ากันได้ในการติดตั้งกับผลิตภัณฑ์เดิม B-1066
- แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- The cost of the current B-1066 went down by adopting the press machine.
- Installation is compatible with the current B-1066.
- For both left and right type.

ข้อมูล

- วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)
- จำเพาะ
- การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
- การใช้งาน
- อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์/รถยนต์/เครื่องตัดแต่งโลหะ


Specifications

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Gloss barrel polishing
- Specific-use
- Physical and chemical equipment, vehicles and machine tools



B-1066-1P

B-1066-2P



| เลขที่สินค้า Product No. | | RoHS 10 | | CAD | | L | W | H | P | φD | มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass | รหัส Code |
|--------------------------|--|---------|--|-------|--|----|------|------|----|----|--------------------------|-----------|
| B-1066-1P | | ● | | 2D/3D | | 80 | 14.5 | 11.5 | 68 | 6 | 100 | 12443 |
| B-1066-2P | | ● | | 2D/3D | | 60 | 13 | 9.5 | 48 | 5 | 57 | 12444 |

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

บานพับสี่เหลี่ยม/ทึบ
อุปกรณ์เสริม



B

บานพับยาว

บานพับแบบเรียบ

บานพับด้านใน

SLIP-JOINT HINGES

บานพับสลีปจอยท์

บานพับต่างระดับ

บานพับสำหรับคลื่นมุม

บานพับสำหรับรถจักรยานยนต์

บานพับตู้แช่แข็ง

บานพับพิเศษ

บานพับแบบแรงบิด

แขนค้ำ

อุปกรณ์เสริม (B)