



B

- บานพับยาว
- บานพับแบบเรียบ
- บานพับด้านใน
- บานพับสลักจอยท์
- บานพับต่างระดับ
- บานพับสำหรับคลีนรูม
- บานพับสำหรับรถตัดหญ้า
- บานพับตู้แช่แข็ง
- บานพับพิเศษ
- บานพับแบบแรงบิด
- แขนค้ำ
- อุปกรณ์เสริม (B)

CLEAN HINGES

B-78-B บานพับสำหรับคลีนรูม

บานพับแบบเรียบพร้อมปุ่มกด

ALUMINUM BUTT HINGES WITH BUSHINGS



B-78-B
ทำจากอะลูมิเนียม

ลักษณะเด่น Feature

- มีระยะห่างในการติดตั้งเท่ากับ B-78-A
- เพราะใช้แหวนยางเรซินที่ส่วนแกนจึงทำให้ควบคุมการเกิดเศษโลหะได้
- น้ำหนักเบาเพราะทำจากอะลูมิเนียม
- เนื่องจากทำการชุบผิวอะลูมิเนียมจึงทนต่อการกัดกร่อนสูง
- แกนทำจากสแตนเลส
- Mounting pitch same as B-78-A.
- Employs resin bushings for the shaft, to prevent generation of particles.
- Lightweight aluminum design.
- Anodized for superior corrosion-resistance.
- Stainless steel shaft.

ข้อมูลจำเพาะ • วัสดุ: วัสดุอัดขึ้นรูปของโลหะผสมอะลูมิเนียม (A6063S)

• การจัดการผิวหน้า: ชุบผิวอะลูมิเนียม

การใช้งาน • บานพับสี่เหลี่ยมสำหรับคลีนรูม




Specifications • Material: Aluminum alloy extrusion (A6063S)
• Finish: Alumite treatment
Specific use • Hinges for clean rooms



B-78-B-12



B-78-B-15



เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	(L ₁)	L ₂	W	H ₁	H ₂	t	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	φD	φd ₁	φd ₂	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-78-B-11	●	3D	45	40	35	10.5	5.5	2.5	22	26	/	/	10	8.5	4.3	24	13289
B-78-B-12	●	3D	55	50	35	10.5	5.5	2.5	22	34	/	/	10	8.5	4.3	31	13290
B-78-B-13	●	3D	70	65	50	10.5	5.5	3	30	23	23	/	10	8.5	4.3	49	13291
B-78-B-14	●	3D	80	75	50	10.5	5.5	3	30	27	27	/	10	8.5	4.3	56	13292
B-78-B-15	●	3D	95	90	60	11.5	6	3.5	38	35	35	/	11	10.5	5.3	88	13293
B-78-B-16	●	2D/3D	105	100	60	11.5	6	3.5	38	26	26	26	11	10.5	5.3	97	13294

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10