



単位mm

呼び径		1	1.2	1.5	1.6	2	2.5	3	
d	基本寸法	1	1.2	1.5	1.6	2	2.5	3	
	寸法差	m6	軟質				+0.008 +0.002		
		h7	硬質				0 -0.01		
	表面アラサ		0.2a						
R	約	0.2							
長さ L	3	○	○						
	4	○	○	○	○				
	5	○	○	○	○	○	○		
	6	○	○	○	○	○	○	○	
	8	○	○	○	○	○	○	○	
	10	○	○	○	○	○	○	○	
	12	○	○	○	○	○	○	○	
	14	○	○	○	○	○	○	○	
	15	○	○	○	○	○	○	○	
	16		○	○	○	○	○	○	
	18			○	○	○	○	○	
	20			○	○	○	○	○	
	22				○	○	○	○	
	25					○	○	○	
	28						○	○	
	30							○	
	32							○	
	35							○	

注意 1. 製品には、硬質(SUS301又は201)、軟質(SUS304)の二種類があり材質はそれぞれ限定されます。
 2. 表以外の寸法及び材質等の特注にも応じます。但し、形状や仕様により規格品と同品質（硬度等）とはなりませんので、その場合ご相談ください。

品名 コード	161…硬質	材質 コード	51…SUS301又は201 (硬質)	品番 (規格品コード) 呼称法	
	162…軟質		47…SUS304 (軟質)	品名 表面 例 φ1.6 × ℓ10 ○○○○ ○○ 0 1 — 1 6 1 0 0 材質 呼び径 長さ	
表面 コード	01…光沢仕上げ		硬度	硬質 HV450以上 軟質 HV300以下	