


# 平行ピン B種 (h7)



単位mm

呼び径		4	5	6						
d	基本寸法	4	5	6						
	寸法差	B種 h7								
	表面アラサ	1.6a								
c	約	0.63	0.8	1.2						
材質		S45C-Q	S45C-A	SUS303	S45C-Q	S45C-A	SUS303	S45C-Q	S45C-A	SUS303
長さ L	5			※						
	6		○	※						
	8	○	○	○		○	○		○	
	10	○	○	○	○	○	○	※	○	○
	12	○	○	○	○	○	○	※	○	○
	14		○	○	○	※	○	○	※	○
	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	16		○	○	○	○	○	○	○	○
	18		○	○	○	○	○	○	○	○
	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	22		○	○	○		○	※	※	※
	24									※
	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	28		※	○		※	※	※	○	※
	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	32	※	※	○	※	○	※		※	※
	35	○	○	○	※	○	○	※	※	※
	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	45		※		※	※	※	※	※	※
	50		※		○	○	○	○	○	○
55					※			※	※	
60					※			※	○	
65								※		
70								※		
80								※		
100								※		

- 注意 1. ○は製造可能で在庫ありのもの、※は製造可能で在庫のないものを示します。  
 2. 製品には、硬質(S45C-Q)、軟質(SUS303, S45C-A)の二種類があり材質はそれぞれ限定されます。  
 3. 表以外の寸法及び材質等の特注にも応じます。

品名 コード	165…B種・硬質	材質 コード	61…S45C-Q (硬質)	品番(規格品コード)呼称法
	166…B種・軟質		55…SUS303 (軟質) 60…S45C-A	
表面 コード	01…生地	硬度	硬質 S45C-Q HV255以上 軟質 SUS303 HV208以上 S45C-A HV125以上	品名 表面 例:硬質(S45C-Q)4×8 ①⑥⑤⑥①①①—④①①⑧① 材質 呼び径 長さ