



■ TEN09 (図A: ボアタイプ)

仕様	形番	在庫	刃数	寸法 (mm)								重量 (kg)	エア穴	カット 締付ボルト	取付部 寸法詳細
				ϕD_c	ϕD_1	ϕD_b	ϕd	ℓ	L_f	b	a				
標準 刃数	TEN09R050M22.0-03	●	3	50	56	41	22	20	40	6	10	0.3	あり	CM10x30H	9-197(A)
	TEN09R063M22.0-04	●	4	63	69	41	22	20	40	6	10	0.5	あり	CM10x30H	
	TEN09R080M25.4-04	●	4	80	86	46	25.4	26	50	6	9.5	0.9	あり	CM12x30H	
	TEN09R100M31.7-05	●	5	100	106	60	31.75	32	50	8	12.7	1.3	あり	TMBA-M16H	9-197(B)
	*TEN09R125M38.1-06	●	6	125	131	80	38.1	38	63	10	15.9	2.6	あり	TMBA-M20H	
	*TEN09R160M50.8-07	●	7	160	166	100	50.8	46	63	11	19	4.4	なし	-	
多 刃	TEN09R050M22.0-04	●	4	50	56	41	22	20	40	6	10	0.3	あり	CM10x30H	9-197(A)
	TEN09R063M22.0-06	●	6	63	69	41	22	20	40	6	10	0.5	あり	CM10x30H	
	TEN09R080M25.4-07	●	7	80	86	46	25.4	26	50	6	9.5	0.9	あり	CM12x30H	
	TEN09R100M31.7-08	●	8	100	106	60	31.75	32	50	8	12.7	1.3	あり	TMBA-M16H	9-197(B)
	*TEN09R125M38.1-10	●	10	125	131	80	38.1	38	63	10	15.9	2.7	あり	TMBA-M20H	
	*TEN09R160M50.8-12	●	12	160	166	100	50.8	46	63	11	19	4.6	なし	-	
超 多 刃	TEN09R050M22.0-06	●	6	50	56	41	22	20	40	6	10	0.3	あり	CM10x30H	9-197(A)
	TEN09R063M22.0-08	●	8	63	69	41	22	20	40	6	10	0.5	あり	CM10x30H	
	TEN09R080M25.4-10	●	10	80	86	46	25.4	26	50	6	9.5	0.9	あり	CM12x30H	
	TEN09R100M31.7-12	●	12	100	106	60	31.75	32	50	8	12.7	1.4	あり	TMBA-M16H	9-197(B)
	TEN09R125M38.1-16	●	16	125	131	80	38.1	38	63	10	15.9	2.9	あり	TMBA-M20H	
	TEN09R160M50.8-20	●	20	160	166	100	50.8	46	63	11	19	4.9	なし	-	

■ EEN09 (図B: 柄付タイプ)

形番	在庫	刃数	寸法 (mm)						重量 (kg)	エア穴	部品	
			ϕD_c	ϕD_1	ϕD_s	ℓ_s	L_f	L			締付けねじ	スパナ (代替スパナ)
EEN09R032M32.0-03	●	3	32	38	32	80	35	115	0.7	あり	CSTR-4L100	T-15DB (T-15D)
EEN09R040M32.0-04	●	4	40	46	32	80	35	115	0.7	あり		
EEN09R050M32.0-04	●	4	50	56	32	80	40	120	0.9	あり		
EEN09R063M32.0-06	●	6	63	69	32	80	40	120	1.0	あり		
EEN09R080M32.0-07	●	7	80	86	32	80	40	120	1.3	あり		

製品在庫 ●: 在庫形番