

# Counter Sink nano-Dia Coating



카운터싱크 나노-다이아 코팅


## Helical countersink

### 헬리칼 카운터싱크



- 4 different functions into one  
(Countersunk head or using the Home / hole / chamfering operations / side chamfering)
- Cutting to point directly to the respective steel plate processing available to the general form

- 4가지 기능을 하나로  
접시머리 나사용 홈/관통구멍/면취작업/측면채퍼링)
- 포인트에 절삭각형성으로 일반철판에 직접가공가능



DRILLING  
SCREWCAPS  
COUNTERSINKING  
접시머리 나사용 홈

DRILLING  
관통구멍

DEBURRING  
COUNTERSINKING  
면취작업

LONGITUDINAL  
CHAMFERS  
측면채퍼링



SHARPENING POINT




Helical countersink set 90° (7 species)  
헬리칼카운터싱크 90° 세트(7종)  
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40

## Counter Sink-90° Hole

### 카운터싱크 90° 홀형



- Used for deburring and chamfering
- Excellent surface roughness of work pieces
- Suitable for plastics and general steels
- 면취가공용 & 볼트 자리 파기용
- 최상의 마감면
- 경금속이나 플라스틱류에 적합




## Counter Sink-90° 1F

### 카운터싱크 90° 1날형



- Used for various work materials such as general steels etc.
- Used for chamfering and drilling in sheet materials
- Easy resharpening
- 면취가공용 & 볼트 자리 파기용
- 좋은 마감면
- 넓은 가공 범위




## Counter Sink-90° 3F

### 카운터싱크 90° 3날형



- Used for various work materials such as general steels etc.
- Used for chamfering and 90° capscrews countersinking
- Easy resharpening
- 면취가공용 & 볼트 자리 파기용
- 좋은 마감면
- 가공방향 확가가능
- 가공양이 많을 때 추천
- 전동드릴이나 기계에서 많이 사용



Countersink set 90° (15 species)  
카운터싱크 90° 세트(15종)  
H, 1F, 3F (10, 15, 20, 25, 30)