



SH形

呼び形番	外形寸法			LMケース寸法					
	高さ M	幅 W	長さ L	取付穴位置			タップ		通しボルト 呼びS ₃
				B	B ₁	C	S ₁ ×l ₁	S ₂ ×l	
SH 3UU	14	10	13	—	8	3	M3×6	M3×5.5	M2
SH 4UU	16	12	15	—	10	3	M3×6	M3×6	M2
SH 5UU	18	14	17	—	12	3	M3×6	M3×6	M2
SH 6UU	22	16	24	18	9	5	M4×8	M4×8	M3
SH 8UU	26	20	27	20	10	5	M4×8	M5×8.5	M3
SH 10UU	32	26	35	27	15	6	M5×10	M6×9.5	M4
SH 12UU	34	28	35	27	15	6	M5×10	M6×9.5	M4
SH 13UU	36	30	36	28	16	6	M5×10	M6×9.5	M4
SH 16UU	42	36	40	32	18	6	M5×10	M6×10	M4
SH 20UU	49	42	44	36	22	7	M6×12	M6×12	M5

注) 合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。
ご指定により耐食性に優れたステンレス鋼製リアブッシュLM-MG形も組込まれます。

組合わせリアブッシュによる呼び形番例

組合わせリアブッシュ	呼び形番例	
両シール付き	SH 13UU	標準在庫品
シールなし	SH 13	受注生産品
ステンレス鋼両シール付き	SH 13MUU	受注生産品