



OFL-1 外部取付足



OFL-1

■ 底面の穴に押し込んだ後付属ビスで固定します。



型番・標準価格

■ ビス付です。

| 型番 | 材質 | 色 | 入数 | 標準価格 / 袋 |
|-------|-------|---------|-------|----------|
| OFL-1 | ポリアミド | ホワイトグレー | 4 / 袋 | 680 |

CK-26Z 外部取付足




CK-26Z

■ ボックスボディ上面よりビスを入れて足を取付けます。

■ OPCM・OPCP・OABP・RPCPシリーズの高さ18の機種はエクステンションフレーム組付け前に外部取付足を取付けて下さい。

■ WPCM・WPCP・WABPシリーズの高さ18の機種はCK-26Zの取付けが困難なため外部取付足はOFL-1をお選び下さい。



型番・標準価格

| 型番 | 材質 | 表面処理 | 入数 | 標準価格 / 袋 |
|--------|--------|-------|-------|----------|
| CK-26Z | SUS304 | パレル研磨 | 4 / 袋 | 380 |

■ MT6-30 (カタログP13-47) ビスを使用して取付け出来ます。

OPCE SERIES エクステンションフレーム



OPCE

■ OPCEにはボディにつながるフレームスクリュー4個とドライバーで回す為のスクリューヘッドが1個付属しています。

型番・標準価格

■ 延長高55mmで2段以上の使用も可能です。

| 型番 | 適応機種 | 標準価格 |
|----------|-------------------------|-------|
| OPCE2020 | OPCP・OABP2020 | 2,670 |
| OPCE2030 | OPCP・OABP2030 | 3,190 |
| OPCE2040 | OPCP・OABP2040 | 3,570 |
| OPCE3030 | OPCM・OPCP・OABP・RPCP3030 | 3,890 |
| OPCE3040 | OPCM・OPCP・OABP・RPCP3040 | 4,230 |
| OPCE3060 | OPCM・OPCP・OABP・RPCP3060 | 5,440 |
| OPCE4040 | OPCP・OABP4040 | 4,750 |
| OPCE4060 | OPCP・OABP4060 | 5,640 |

■ 材質 / 色 : ポリカーボネートグラスファイバー / ホワイトグレー

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミニウムステンレスボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグラウンド

アルミフレーム / ヒートシンクケース

アルミサッシケース

メタルケース

フリーサイズケース / フリーサイズパネル

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ボックス / ホルダー

アクセサリ / シールド / 熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内