

防水・防塵樹脂ボックス

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル


電池ボックス/  
ホルダー

アクセサリ  
/シールド/  
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



テクニカルデータ	
保護等級	IP65
使用温度範囲	-20℃~+75℃
締め付けトルク	1N・m~2N・m (10kgf・cm~20kgf・cm)

- 中サイズから大サイズまでの電気・電子機器用ボックスです。
- オプションのエクステンションフレームを利用することによりHが55mm(1段) 高くなります。
- 扉式なので、メンテナンスが容易に出来ます。
- 鍵付きの安心設計です。
- 保護等級について、使用に際しての注意点をP3-3に記載してあります。ボックス選定時にご参照下さい。

構成内容

■ ボックス全体としての難燃性はUL94V-2です。

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート UL94V-2	ホワイトグレー (RAL 7035)、スモークグレー
2	ボディ	1	ポリカーボネートガラスファイバー UL94V-0	ホワイトグレー (RAL 7035)
-	エクステンション (H=187のみ)	1	ポリカーボネートガラスファイバー UL94V-0	ホワイトグレー (RAL 7035)
4	ガスケット	1	ポリウレタン / ネオプレン	ブラック
5	カバースクリュー	4~6	ポリアミド	ホワイトグレー
-	取付ベース用ビス	4~8	鉄 (タッピングビス)	ユニクロメッキ
-	錠	1	ステンレス	無処理
8	鍵	2	-	-