


グローブバルブ

▶ 最高許容圧力の詳細は、22頁を、フランジ基準寸法は、23頁をご覧ください。

10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ




		単位: MPa	
最高許容圧力	-10℃~+120℃の静流水	1.4	1.0
	-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水		
面間寸法	JIS B2051 JV4-2 ⁽¹⁾		
接続端	ねじ込み形 JIS B0203		
圧力検査	メーカー標準		
		単位: mm	
呼び径	L	H	D1 質量(kg)
8 ^A (1/4 ^B)	50	108	60 0.3
10 (3/8)	55	108	60 0.4
15 (1/2)	65	122	70 0.6
20 (3/4)	80	125	80 0.8
25 (1)	90	146	90 1.1
32 (1 1/4)	105	160	100 1.7
40 (1 1/2)	120	180	115 2.5
50 (2)	140	198	135 3.8

注(1) 呼び径10^A以下は、JIS B2051 JV4-2適用外です。

部品名	材 料
ボデー	FCD-S
ボンネット	FCD-S
ステム	SUS420J2
ジスク	SUS403
ボデーシートリング	SUS403
グラウンド	SUS403 or SUS420J2
グラウンドパッキン	膨張黒鉛パッキン
パッキンナット	FCD-S
ハンドル	FCD450
ホイールナット	SS400(亜鉛めっき)
ネームプレート	A1050P

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ




		単位: MPa	
最高許容圧力	-10℃~+120℃の静流水	1.4	1.0
	-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水		
面間寸法	JIS B2011 JV4-2		
接続端	フランジ形 JIS B2239 10K ⁽¹⁾		
圧力検査	メーカー標準		
		単位: mm	
呼び径	L	H	D1 質量(kg)
15 ^A (1/2 ^B)	85	122	70 1.7
20 (3/4)	95	125	80 2.0
25 (1)	110	146	90 3.5
32 (1 1/4)	130	160	100 4.5
40 (1 1/2)	150	180	115 5.9
50 (2)	180	198	135 7.8

注(1) 呼び径32^A以下のフランジ厚み寸法は、JIS B2239に準じていません。

部品名	材 料
ボデー	FCD-S
ボンネット	FCD-S
ステム	SUS420J2
ジスク	SUS403
ボデーシートリング	SUS403
グラウンド	SUS403 or SUS420J2
グラウンドパッキン	膨張黒鉛パッキン
パッキンナット	FCD-S
ハンドル	FCD450
ホイールナット	SS400(亜鉛めっき)
ネームプレート	A1050P


10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ<ボルテッドボンネット型>



		単位: MPa	
最高許容圧力	-10℃~+120℃の静流水	1.4	1.2
	-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水		
	300℃の蒸気・空気・油・脈動水	1.0	
面間寸法	JIS B2002 JV4-5		
接続端	フランジ形 JIS B2239 10K		
圧力検査	メーカー標準		
		単位: mm	
呼び径	L	H	D1 質量(kg)
50 ^A (2 ^B)	203	302	200 15.1
65 (2 1/2)	216	317	225 21.1
80 (3)	241	356	250 27.4
100 (4)	292	377	250 37
125 (5)	356	460	300 58.3
150 (6)	406	524	350 83.5
200 (8)	495	585	400 124

注 呼び径250^Aも製作いたします。(ギヤ操作機付き)

部品名	材 料
ボデー	FCD-S
ボンネット	FCD-S
ステム	SUS403
ジスク	FCD-S(50 ^A のみSUS403)
ジスクシートリング(65 ^A 以上)	SUS403
ボデーシートリング	SUS403
ロックナット	FCD-S
グラウンド	FCD-S
グラウンドパッキン	膨張黒鉛編組パッキン
ハンドル	FCD400
ホイールナット	SS400(亜鉛めっき)
パッキン座金	SUS403
ボンネットボルト/ナット	S45C
グラウンドボルト/ナット	SS400
ガスケット	膨張黒鉛シートガスケット
ネームプレート	A1050P
ヨークブッシュ	C6782BE



- 注
- 呼び径50^Aのジスクは一体型構造
 - ボデーにはドレン座はついていません。