

ミスミ

ジッパーチューブ



ココが特長

専用工具でしっかり固定できるジッパーチューブ

- 難燃性塩化ビニル製のジッパーチューブ
- 専用工具を使用して高い嵌合強度が得られます。
- 長尺の結束に最適
- しっかりと密閉したい電線保護に最適

全長5m

在庫品

全長10m、25m、50m(巻き)
1~2本まで

5 日目出荷

使用例

※専用工具SZTZ-Pでジッパーを閉めます。



仕様

材質	シート部	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル *UL94VTM-0相当品
	ジッパー部	半硬質難燃性塩化ビニル
	厚み	0.34mm
	使用温度範囲 (シート外側)	-15~60℃ 黒

※巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。
※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。



■全長5m、10m

1本単位

タイプ	型番	内径Φ(mm)	全長(m)	¥通常単価 1~4本	通常 出荷日
SZTZB		15	5		在庫品
		20			
		25			
		30			
		40			
		50			
		70			
		15	10		5日目
		20			
		25			
		30			
		40			
		50			
		70			

※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

規格表

タイプ	型番	内径Φ(mm)	製品幅 (±5)	重量 (g/m)
SZTZB	15	15	54	48.7
	20	20	69	55.1
	25	25	82	60.7
	30	30	97	67.1
	40	40	130	81.3
	50	50	161	94.6
	70	70	223	121.3



Order
注文例

型番	—	全長
SZTZB20	—	5

■全長25・50m(巻き)

1巻単位

タイプ	型番	内径Φ(mm)	全長(m)	¥通常単価 1~4巻	通常 出荷日
SZTZB		15	50		WEBで ご確認 願います。
		20			
		25			
		30			
		40			
		50			
		70			
		25			5日目

ミスミ

ジッパーチューブ(アルミ箔シールド)



ココが特長

しっかり電線を保護するシールド付きジッパーチューブ

- 難燃性塩化ビニルシートにアルミ箔を付加したシールドジッパーチューブ
- 専用工具を使用して高い嵌合強度が得られます。
- 長尺の結束に最適
- しっかりと密閉したい電線保護に最適

EMI
対策

全長5m

在庫品

全長10m、25m(巻き)
1~2本まで

5 日目出荷

使用例



※専用工具SZTZ-Pでジッパーを閉めます。




ご注意

※巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。
※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

材質	シート部	難燃性軟質塩化ビニル +PETフィルム+アルミ箔
	ジッパー部	半硬質難燃性塩化ビニル
	縫製系	ナイロン
厚み	アース用編組線	銅メッキ軟銅線
	全体	0.24mm
	アルミ箔	0.01mm
使用温度範囲 (シート外側)		-15~60℃ 黒

シールド効果(電解)



Order
注文例

型番	—	全長
SZTZS20	—	5

規格表

タイプ	型番	内径Φ(mm)	製品幅 (±5)	有効幅 (±5)	重量 (g/m)
SZTZS	20	20	88	76	65.4
	25	25	104	92	70.9
	30	30	122	110	77.0
	40	40	151	139	86.9
	50	50	182	170	97.4
	70	70	245	233	118.8



■全長25m(巻き)

1巻単位

タイプ	型番	内径Φ(mm)	全長(m)	¥通常単価 1~4巻	通常 出荷日
SZTZS		20	25		WEBで ご確認 願います。
		25			
		30			
		40			
		50			
		70			



■全長5m、10m

1本単位

タイプ	型番	内径Φ(mm)	全長(m)	¥通常単価 1~4本	通常 出荷日
SZTZS		20	5		在庫品
		25			
		30			
		40			
		50			
		70			
25					
30					
40					
50					
70					
			10		

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら国内外180メーカー以上取扱!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。