

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

FC-S-PT

管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形
仕様特長




■鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適した短ねじ形タップです。

被削材と推奨タッピング速度

鋳鉄 Cast irons ~5 (m/min)	強靱鋳鉄 Ductile cast irons ~5 (m/min)
--	--

*アイコンについてはP28参照



品区：1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/16-28	II	FCSPT01K-8	2.5P	7.723	55	16.5	10.5	8	6	9	4	1	¥ 3,340*
PT 1/8-28	II	FCSPT02K	2.5P	9.728	55	16.5	10.5	8	6	9	4	2	¥ 3,340*
PT 1/4-19	II	FCSPT04-	2.5P	13.157	62	19.5	12.5	11	9	12	4	2	¥ 4,750*
PT 3/8-19	II	FCSPT06-	2.5P	16.662	65	21	14	14	11	14	4	2	¥ 7,850*
PT 1/2-14	II	FCSPT08Q	2.5P	20.955	80	27	17	18	14	17	4	2	¥ 12,600*
PT 3/4-14	II	FCSPT12Q	2.5P	26.441	85	29	19	23	17	20	4	2	¥ 20,900*
PT 1-11	II	FCSPT16U	2.5P	33.249	95	35	22	26	21	24	5	2	¥ 38,400*
PT 1 1/4-11	II	FCSPT20U	2.5P	41.910	105	37.5	24.5	32	26	30	5	2	¥ 58,000*
PT 1 1/2-11	II	FCSPT24U	2.5P	47.803	110	38.5	25.5	38	29	32	6	2	¥ 81,400*
PT 2-11	II	FCSPT32U	2.5P	59.614	120	42.5	27.5	46	35	38	6	2	¥ 132,000*

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
タップ

超硬
タップ

ロー
タップ

特殊ねじ
タップ
簡易検査ツール

管用
タップ

カッタ
カール

ダイス

センタ
ルタ
ノ
工具