

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓ_k

CT-PF

管用平行ねじ用超硬ハンドタップ
仕様特長




■ 鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適したタップです。

被削材と推奨タッピング速度

鋳鉄 Cast irons 5~10 (m/min)	強靱鋳鉄 Ductile cast irons 5~10 (m/min)	黄銅鑄物 Brass castings 5~10 (m/min)
---	---	---

*アイコンについてはP28参照

TYPE: 1



品区: 1L

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
管用平行ねじ用												
PF 1/8-28	II	TCPF02K	3.5P	9.728	55	19	8	6	9	4	1	¥ 20,500*
PF 1/4-19	II	TCPF04-	3.5P	13.157	62	28	11	9	12	4	1	¥ 32,100*
PF 3/8-19	II	TCPF06-	3.5P	16.662	65	28	14	11	14	4	1	¥ 40,800*
PF 1/2-14	II	TCPF08Q	3.5P	20.955	80	35	18	14	17	4	1	¥ 40,500*
PF 3/4-14	II	TCPF12Q	3.5P	26.441	85	35	23	17	20	4	1	¥ 55,400*
PF 1-11	II	TCPF16U	3.5P	33.249	95	45	26	21	24	4	1	¥ 78,500*

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
タップ

超硬
タップ

ロー
タップ

特殊ねじ
タップ
簡易検査ツール

管用
タップ

カッタ
カール

ダイス

センター
タ
ノ
工
具