


旋盤用ストレートシャンク EYチャック




単位：mm

型番	コレットツカミ能力 d	シャンク径 D1 h6	シャンク長さ L2	ナット外径 D2	全長 L1	L3	長さ調整ネジ		スパナ掛け巾 H	質量 (kg)	使用するコレット	使用するスパナ
							g	l 最大				
SL3/4 -EYC11-60	0.5~ 7.0	19.05	42	19	60	18	M 8X0.75	46	17	0.09	EY11	EKS11R
			77		95			81				
-EYC16-60	0.5~10.0		38	28	60	22	M11X1.5	46		0.11	EY16	EKS16R
-EYC16-95			73		95			81				
SL20 -EYC11-60	0.5~ 7.0	20.0	42	19	60	18	M 8X0.75	46	17	0.11	EY11	EKS11R
			77		95			81				
-EYC16-60	0.5~10.0		38	28	60	22	M11X1.5	46		0.12	EY16	EKS16R
-EYC16-95			73		95			81				
SL25 -EYC16-65	0.5~10.0	25.0	42	28	65	23	M11X1.5	51	23	0.18	EY16	EKS16R
			62		85			71				
-EYC20-75	0.5~13.0		50	34	75	25	M14X1.5	61		0.22	EY20	EKS20R
-EYC20-95			70		95			81				
SL1 -EYC16-65	0.5~10.0	25.4	42	28	65	23	M11X1.5	51	23	0.19	EY16	EKS16R
			62		85			71				
-EYC20-75	0.5~13.0		50	34	75	25	M14X1.5	61		0.23	EY20	EKS20R
-EYC20-95			70		95			81				

EYシリーズ・サンロケット・アット

フローティングリーマホルダ

S25-FRH-EYC16-105



仕様

- シャンク径：φ25h7
- 使用コレット：EY16 (φ1~φ10)
- 径方向フロート量：0.1mm (半径)
- 質量：0.37kg