

STEEL WIRE CUP BRUSHES

鋼線カップブラシ

- 冷間引延により硬度をアップ。
- ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。



サイズ Size (mm)					品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1個単価)
外径	ネジ径	金具径	線種 Material	毛丈				
40	M10×P1.5	35	鋼線 φ0.3	23	BKC-40	1個	12,000	1,630
50		45		25	BKC-50			1,770
65		50		20	BKC-65			1,960
75		66		30	BKC-75			1,910
90	M16×P2	82	鋼線 φ0.5	30	BKC-90	1個	9,500	3,070
120		100		35	BKC-120			8,000



ディスクグラインダー用

研磨用
ディスク

GPサンダー
&
ストレート
ホイール

ベッタン
&
マジック
パット

カップ
ブラシ

ダイヤ
カッター
&
ディスク

関連商品 P.191

STEEL WIRE PLATING CUP BRUSHES

鋼線メッキ線カップブラシ

- 硬鋼線を真鍮メッキした毛材です。
- 研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。



サイズ Size (mm)					品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1個単価)
外径	ネジ径	金具径	線種 Material	毛丈				
40	M10×P1.5	35	鋼線メッキ φ0.25	23	BKMC-40	1個	12,000	1,600
50		45		25	BKMC-50			1,750
65		50		20	BKMC-65			1,960
75		66		30	BKMC-75			1,440
90	M16×P2	82	鋼線メッキ φ0.35	30	BKMC-90	1個	9,500	3,070
120		100		35	BKMC-120			8,000



STAINLESS STEEL CUP BRUSHES

ステンレスカップブラシ

- 耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
- 耐熱性に優れています。



サイズ Size (mm)					品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1個単価)
外径	ネジ径	金具径	線種 Material	毛丈				
40	M10×P1.5	35	SUS φ0.25	23	BSC-40	1個	12,000	2,330
50		45		25	BSC-50			2,750
65		50		20	BSC-65			3,120
75		66		30	BSC-75			3,120
90	M16×P2	82	SUS φ0.25	30	BSC-90	1個	9,500	5,350
120		100		35	BSC-120			8,000

