

DIAMOND FLAP WHEEL WITH SHAFT

# ダイヤモンド軸付フラップホイール



電着  
ダイヤモンド

φ3mm

φ6mm

**[特長]**

- 難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。
- 弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。  
ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。
- φ1ドット電着。
- ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より非常に高い研削性です。

**[用途]**

- セラミックスや超硬の研削に。


関連商品 P.35



## ALLタイプとMIXタイプの違い

**ALLタイプ** すべてダイヤモンド布のフラップ

**MIXタイプ** ダイヤム布+研磨布のフラップ



● 高研削力タイプです。



● ALLタイプに比べ弾性があります。  
● 経済的なタイプです。

### ALLタイプ

サイズ Size(mm) 外径×幅×軸径	粒度 Grit 品番 NO. Price ¥(1本単価)							入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
	#60	#100	#120	#180	#240	#400	#600		
15×10×3	DF1510A4	DF1510A6	DF1510A7	DF1510A9	DF1510A10	DF1510A12	DF1510A13	1本	31,800
	4,400			4,000		3,800			
30×10×6	DF3010A4	DF3010A6	DF3010A7	DF3010A9	DF3010A10	DF3010A12	DF3010A13		
	12,000			10,000		8,400			
50×20×6	DF5020A4	DF5020A6	DF5020A7	DF5020A9	DF5020A10	DF5020A12	DF5020A13	9,550	
	45,600			40,000		35,000			

### MIXタイプ

サイズ Size(mm) 外径×幅×軸径	粒度 Grit 品番 NO. Price ¥(1本単価)							入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>
	#60	#100	#120	#180	#240	#400	#600		
15×10×3	DF1510M4	DF1510M6	DF1510M7	DF1510M9	DF1510M10	DF1510M12	DF1510M13	1本	31,800
	4,270			3,780		3,450			
30×10×6	DF3010M4	DF3010M6	DF3010M7	DF3010M9	DF3010M10	DF3010M12	DF3010M13		
	4,740			4,340		3,830			
50×20×6	DF5020M4	DF5020M6	DF5020M7	DF5020M9	DF5020M10	DF5020M12	DF5020M13	9,550	
	13,720			11,830		9,470			