

全長	食付き+完全ねじ部の長さ	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	lt	l	ln	ls	Ds	K	lk

# LS-SU-S-PO

ロングシャンクステンレス鋼用ショートポイントタップ

仕様特長






■加工硬化が著しく粘り材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への通り穴加工用のロングシャンクポイントタップです。深めのねじ加工も可能です。

被削材と推奨タッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	ステンレス鋼 Stainless steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	~5 (m/min)

\*アイコンについてはP28参照



品区: 1E

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	lt (mm)	l (mm)	ln (mm)	ls (mm)	Ds (mm)	K (mm)	lk (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
メートルねじ用														
M3 × 0.5	P2	PY3.0QGEXES	4.5P	100	5	9	28	40	4	3.2	6	3	1	¥ 3,590*
M4 × 0.7	P2	PY4.0IQGEXES	4.5P	100	7	11	31	40	5	4	7	3	1	¥ 3,270*
		150		¥ 6,240*										
M5 × 0.8	P2	PY5.0KQGEXES	4.5P	100	9	13	38	40	5.5	4.5	7	3	1	¥ 2,850*
		150		¥ 4,840*										
M6 × 1	P2	PY6.0MQGEXES	4.5P	100	11	15	45	40	6	4.5	7	3	1	¥ 2,470*
		150		¥ 4,330*										
M8 × 1.25	P3	PY8.0NRGEXES	5P	100	-	12	-	50	6.2	5	8	3	2	¥ 3,180*
		150		¥ 5,400*										
M10 × 1.5	P3	PY0100RGEXES	5P	100	-	13	-	50	7	5.5	8	3	2	¥ 3,870*
		150		¥ 6,300*										
M10 × 1.25	P3	PY010NRGEXGS	5P	150	-	13	-	50	7	5.5	8	3	2	¥ 6,300*
M12 × 1.75	P4	PY012PSGEXES	5P	100	-	15	-	50	8.5	6.5	9	3	2	¥ 4,740*
		150		¥ 7,900*										
M12 × 1.5	P4	PY0120SGEXGS	5P	150	-	15	-	50	8.5	6.5	9	3	2	¥ 7,900*
M12 × 1.25	P4	PY012NSGEXGS	5P	150	-	15	-	50	8.5	6.5	9	3	2	¥ 7,900*
M14 × 2	P4	PY0140SGEXGS	5P	150	-	18	-	60	10.5	8	11	3	2	¥ 9,880*
M14 × 1.5	P4	PY0140SGEXGS	5P	150	-	14	-	60	10.5	8	11	3	2	¥ 9,880*
M16 × 2	P4	PY0160SGEXGS	5P	150	-	18	-	60	12.5	10	13	3	2	¥ 10,800*
		200		¥ 14,100*										
M16 × 1.5	P4	PY0160SGEXGS	5P	150	-	14	-	60	12.5	10	13	3	2	¥ 10,800*
		200		¥ 14,100*										
M18 × 2.5	P4	PY018RSGEXKS	5P	200	-	20	-	70	14	11	14	3	2	¥ 18,400*

スパイラル  
タップ  
(止り穴用)

スパイラル  
タップ  
(通り穴用)

ポイント  
タップ  
(通り穴用)

タハン  
プド

超硬  
タップ

タロー  
プル

特殊ねじ  
タップ  
検査ツール

管  
タップ

カッタ  
カル

ダイス

センタ  
ル工具