

研玉



- 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっている為ワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
- 湿式でご使用ください。

[用途]

- 凹凸のある内面のバリ取り・錆取り等。
- 円筒内のバリ取り、内面研磨に最適です。
- 加工部品のクロス穴のバリ取りに。
- 切削液は水溶性の切削液、又はスピンドル油をご使用ください。
- 石油系、エマルジョンタイプはご使用にならないでください。
- ねじり軸ですので右回転でご使用ください。



注文の仕方

[例]

<u>KTM-8</u>	<u>SC</u>	<u>#220</u>
A	B	C
品番	砥粒	粒度

A 品番

品番 NO.	適応パイプ内径 目安(mm)	外径 (mm)	砥石部長 (mm)	全長 (mm)	軸径 (mm)	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1本単価)
KTM-5	5~5.5	5	45	200	2.1	1本	1,200	3,500
KTM-5.5	5.5~6	5.5						
KTM-6.5	6.5~7	6.5						
KTM-7	7~7.5	7						
KTM-8	8~9	9	50		3			4,100
KTM-9	9~10	10						
KTM-10	10~11	11						
KTM-11	11~12	12						
KTM-12	12~13	13	60		3.4			4,500
KTM-13	13~14	14						
KTM-14	14~16	16						
KTM-16	16~18	18						
KTM-18	18~20	20						
KTM-20	20~22	22						
KTM-22	22~24	25						
KTM-24	24~25	27						
KTM-25	25~27	28						
KTM-29	27~30	32		70	5.4	6,500		
KTM-32	30~33	35						
KTM-35	33~36	38						
KTM-38	36~40	41						
KTM-41	40~43	45						
KTM-45	43~48	48						
KTM-51	48~53	54						
KTM-57	53~58	60						
KTM-60	58~62	64						
KTM-64	62~66	70						
KTM-70	66~73	76	80	6.4	7,800			
KTM-76	73~79	83						
KTM-83	79~86	89						
KTM-89	86~91	95						
KTM-95	91~97	101						
KTM-101	97~103	105					15,300	

B 砥粒

SC シリコンカーバイト	硬い物用
AO アルミナオキサイド	軟らかい物用

C 粒度

粒度 Grit	#60	#120	#220	#320	#600
識別色 Color	黒	赤	黄	青	白
研磨後のRMAX	18S	10S	4S	1.2S	0.8S

※KTM-5~KTM-60は標準在庫品です。KTM-64~KTM-101については、製作品になります。

※粒度#60、#120、#220は標準在庫品です。#320、#600については製作品となり、価格は20%UPとなります。

超硬

ダイヤ

砥石

ペーパー

ナイロン

ブラシ

パフ