

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_g	Ds	K	ℓ_k

SU-S-PT

管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形

仕様特長



■加工硬化が著しく粘り材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適した短ねじ形ハンドタップです。




被削材と推奨タッピング速度

低碳素鋼 Low carbon steels ~5 (m/min)	ステンレス鋼 Stainless steels ~5 (m/min)
--	---

*アイコンについてはP28参照

TYPE: 1



品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	II	TUST02K	2.5P	9.728	55	16.5	10.5	8	6	9	4	1	¥ 3,340*
PT 1/4-19	II	TUST04-	2.5P	13.157	62	19.5	12.5	11	9	12	4	1	¥ 4,750*
PT 3/8-19	II	TUST06-	2.5P	16.662	65	21	14	14	11	14	4	1	¥ 7,850*
PT 1/2-14	II	TUST08Q	2.5P	20.955	80	27	17	18	14	17	4	1	¥ 12,600*
PT 3/4-14	II	TUST12Q	2.5P	26.441	85	29	19	23	17	20	4	1	¥ 20,900*
PT 1 -11	II	TUST16U	2.5P	33.249	95	35	22	26	21	24	4	1	¥ 38,400*
PT 1 1/4-11	II	TUST20U	2.5P	41.910	105	37.5	24.5	32	26	30	5	1	¥ 58,000*
PT 1 1/2-11	II	TUST24U	2.5P	47.803	110	38.5	25.5	38	29	32	6	1	¥ 81,400*

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
タップ

超硬
タップ

ロー
タップ

特殊ねじ
タップ
簡易検査ツール

管用
タップ

カッタ
カール

ダイス

センタ
ルタ
工器具