


GRINDING RUBBER POINT

# 研削・研磨用ゴム砥石

WHEEL

## 〈ホイール〉

- マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
- 溝や角部の研磨に適しています。



| サイズ<br>Size(mm)<br>外径×厚×穴径 | 粒度 Grit 品番 NO. Price ¥(1枚単価) |        |        |        |        | 入数<br>Pack | MAX<br>min <sup>-1</sup> |
|----------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------------------------|
|                            | 研削用                          |        |        | 研磨用    |        |            |                          |
| 18×2×1.8                   | #120                         | #220   | #320   | #600   | #1000  | 10枚        | 15,000                   |
|                            | GF187                        | GF1810 | GF1811 | GF1813 | GF1815 |            |                          |
| 22×3×1.8                   | 220                          | 260    | 280    | 300    |        |            |                          |
|                            | GF227                        | GF2210 | GF2211 | GF2213 | GF2215 |            |                          |
|                            | 230                          | 280    | 310    | 300    |        |            |                          |



※マンドレール別売り **マンドレール P165**

FLAT TYPE

## 〈平型〉

- 溝や角部の研磨に適しています。
- 軸一体型です。

**φ3mm**   **φ6mm**



| サイズ<br>Size(mm)<br>外径×厚×軸長 | 粒度 Grit 品番 NO. |           |           |           |           |           |           | 入数<br>Pack | MAX<br>min <sup>-1</sup> | Price ¥<br>(1本単価) |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------|-------------------|
|                            | 研削用            |           | 研磨用       |           |           |           |           |            |                          |                   |
| 20×4×3                     | #120           | #240      | #400      | #600      | #800      | #1000     | #1500     | 10本        | 15,000                   | 350               |
| 30×10×6                    | GCM-2007       | GCM-20010 | DOX-20012 | DOX-20013 | DOX-20014 | DOX-20015 | DOX-20017 |            | 12,000                   | 750               |

RUBBER WHETSTONE BALL TYPE

# ゴム砥石 球型

WHITE ALUNDUM

## 〈ホワイトアラダム〉

[特長]

- 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。
- 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。

**φ3mm**



| サイズ<br>Size(mm) | 粒度 Grit 品番 NO. |        |        |        | 入数<br>Pack | MAX<br>min <sup>-1</sup> | Price ¥<br>(1本単価) |
|-----------------|----------------|--------|--------|--------|------------|--------------------------|-------------------|
|                 | #120           | #220   | #320   | #600   |            |                          |                   |
| 2×3             | GM27M          | GM210M | GM211M | GM213M | 10本        | 50,000                   | 1,430             |
| 3×3             | GM37M          | GM310M | GM311M | GM313M |            |                          | 1,240             |

DIAMOND

## 〈ダイヤモンド〉


[特長]

- ダイヤモンド砥粒を弾性特殊ゴムで保持した砥石です。

**φ3mm**



| サイズ<br>Size(mm) | 粒度 Grit 品番 NO. |         |         |         | 入数<br>Pack | MAX<br>min <sup>-1</sup> | Price ¥<br>(1本単価) |
|-----------------|----------------|---------|---------|---------|------------|--------------------------|-------------------|
|                 | #120           | #220    | #320    | #600    |            |                          |                   |
| 2×3             | GMD27M         | GMD210M | GMD211M | GMD213M | 10本        | 50,000                   | 3,020             |
| 3×3             | GMD37M         | GMD310M | GMD311M | GMD313M |            |                          | 2,800             |



CBN

## 〈CBN〉

[特長]

- CBN砥粒を弾性特殊ゴムで保持した砥石です。

**φ3mm**



| サイズ<br>Size(mm) | 粒度<br>Grit | 品番<br>NO. | 入数<br>Pack | MAX<br>min <sup>-1</sup> | Price ¥<br>(1本単価) |
|-----------------|------------|-----------|------------|--------------------------|-------------------|
| 2×3             | #120       | GMC27M    | 10本        | 50,000                   | 3,440             |
| 3×3             |            | GMC37M    |            |                          | 3,230             |



軸  
用

超硬

ダイヤ

砥石

ペーパー

ナイロン

ブラシ

パフ

SGコング  
**P405**

ミニコングNX  
**P401**

アングル  
グラインダー-90  
**P422**